



At the heart of the image

COOLPIX



밝은 렌즈 f/1.8 의 품격

2014.2.7



COOLPIX P340

멀리 있는 피사체도 가까이 끌어 당긴다
섬세한 표정까지 더욱 가깝고 선명하게 촬영한다



광학 Zoom 을 사용하여
클로즈업 하여도 고화질로 남깁니다.
손떨림을 확실히 방지하여 초망원 촬영도
의도한 대로 촬영할 수 있습니다.

멀리 떨어진 피사체도 재빨리 가깝게 끌어 당기는 초망원!
새로운 COOLPIX

NEW!
COOLPIX P600



광학 Zoom

&

다이내믹 파인 Zoom

[초고배율 Zoom]

고해상도 화질 그대로 클로즈업 할 수 있기 때문에 촬영의 즐거움도 커집니다.


P600 일 경우




24mm 상당*




1440mm 상당*




약 2880mm 상당*



24mm 상당*



1440mm 상당*



약 2880mm 상당*

다이내믹 파인 Zoom


「고해상도」 그대로 광학 Zoom 의 최고 망원측에서 한층 더 Zoom 작동이 가능합니다.

P600 일 경우


\ 화질 유지! /

광학 Zoom 영역

전자 Zoom 영역



24mm 상당*



1440mm 상당*



약 2880mm 상당*

● 다이내믹 파인 Zoom 의 배율은 광각측에서의 광학 Zoom 과 전자 Zoom 을 합친 종합 배율.
※ 35mm 카메라 환산의 촬영화각.

COOLPIX LINE UP

		고배율 & 고성능 스타일리쉬			스타일리쉬	고화질 & 기능에 충실		
								
		COOLPIX S6600	COOLPIX S9500	COOLPIX S3600	COOLPIX S01	COOLPIX A	COOLPIX P600	COOLPIX P340
[라인업]		Wi-Fi® 내장 멀티 앵글 모니터 광학 12 배 Zoom 모델	광학 22 배 • 고해상 디지털 Zoom 44 배 고배율 슬림	광학 8 배 Zoom 슬림 스타일리쉬 모델	초소형 프리미엄 컴팩트	DX 포맷 CMOS 센서 탑재	광학 60 배 1440mm Zoom 모델	f/1.8 밝은 렌즈와 대형 센서 탑재
아름다운 야경 테크놀로지		아름다운 야경 테크놀로지	아름다운 야경 테크놀로지	아름다운 야경 테크놀로지	—	아름다운 야경 테크놀로지	아름다운 야경 테크놀로지	아름다운 야경 테크놀로지
선명한 야경 인물		선명한 야경 인물	선명한 야경 인물	—	—	—	선명한 야경 인물	선명한 야경 인물
광학 Zoom		12 배	22 배	8 배	3 배	—	60 배	5 배
다이내믹 파인 Zoom [35mm 카메라 환산의 촬영 화각]		—	44 배 1100mm 상당	16 배 400mm 상당	—	—	120 ^{*1} 배 2880mm 상당	10 ^{*1} 배 240mm 상당
초점 거리 (약) [35mm 카메라 환산의 촬영 화각]		25 300mm	25 550mm	25 200mm	29 87mm	28mm	24 1440mm	24 120mm
유효화소수		1602 만 화소	1811 만 화소	2005 만 화소	1014 만 화소	1616 만 화소	1605 만 화소	1219 만 화소
촬상 소자 (센서)		고감도 이면 조사형 CMOS	고감도 이면 조사형 CMOS	CCD	CCD	니콘 DX 포맷 CMOS	고감도 이면 조사형 CMOS	고감도 • 대형 이면 조사형 CMOS
손떨림 보정 (VR) 기능 / 4 축 하이브리드 손떨림 보정 (VR) ※렌즈 시프트 방식 + 전자식	정지화상	렌즈 시프트 방식	하이브리드 (렌즈 시프트 방식 + 전자식)	렌즈 시프트 방식	—	—	렌즈 시프트 방식 (ACTIVE 모드대응)	렌즈 시프트 방식 (ACTIVE 모드대응)
	동영상	—	—	4 축 하이브리드	—	—	—	—
떨림 방지 기능(모션 감지)		모션 감지	모션 감지	모션 감지	모션 감지	—	모션 감지	모션 감지
모니터		6.86cm (2.7 형) 멀티 앵글 약 46 만 화소	7.62cm (3 형) 약 61.4 만 화소 유기 EL	6.86cm (2.7 형) 약 23 만 화소	6.35cm (2.5 형) 터치 패널 약 23 만 화소	7.62cm (3 형) 약 92 만 화소	7.62cm (3 형) 멀티 앵글 약 92 만 화소 (RGBW)	7.62cm (3 형) 약 92 만 화소 (RGBW)
동영상 촬영		Full HD Full High Definition (1920×1080)	Full HD Full High Definition (1920×1080)	HD 고화질 (1280×720)	HD 고화질 (1280×720)	Full HD Full High Definition (1920×1080)	Full HD Full High Definition (1920×1080)	Full HD Full High Definition (1920×1080)
통신 기능	Wi-Fi®	Wi-Fi®	Wi-Fi®	—	—	별매 액세서리 대응*2	Wi-Fi®	Wi-Fi®
	GPS	—	GPS	—	—	별매 액세서리 대응*2	—	—
뷰티 모드		8 종류	8 종류	12 종류	—	—	—	—
특수 효과 / 빠른 효과 • 필터 효과		13 종류 / 30 종류	6 종류 / 23 종류	12 종류 / 32 종류	4 종류 / 8 종류	— / 7 종류 ※별도 메뉴영의 다른 화상 편집 기능이 있습니다.	9 종류 / 9 종류	9 종류 / 9 종류
케이스		 CS-NK28	 CS-NK39	 CS-NK23	 CS-CP4-1	—	—	 CS-NK39
		▶ P.26	▶ P.27	▶ P.22	▶ P.28	▶ P.24	▶ P.20	▶ P.18

* 1 최대 화상 사이즈 설정시, 화상 사이즈에 따라 최대 배율은 달라집니다.
* 2 무선 모바일 어댑터 WU-1a, GPS 유닛 GP-1A는 별매입니다.

평범한 매일이 선명하게 반짝인다
니콘의 렌즈는 선명함이 다르다



일상의 순간을 선명하고 아름답게 남길 수 있는
니콘의 뛰어난 렌즈 성능과 화상 처리 능력은
당신의 매일을 선명하게 빛냅니다.

프로가 인정하는
고성능 렌즈

8500만개
NIKKOR

렌즈 교환식 카메라용
NIKKOR 렌즈
누적 생산 대수
8500 만개 돌파
(2014 년 1 월 상순 달성)

높은 렌즈 성능과 화상 처리 시스템의 융합

피사체의 질감까지 묘사하는
높은 광학 기술로 탄생한 렌즈 성능과 화상 처리 능력

POINT ①

색번짐을 방지한 ED 렌즈

색번짐 (색수차) 를 방지하여 우수한 묘사력을 발휘합니다 . 이면조사형 CMOS 센서

대용 기종 □ S6600 □ S9500 □ P600

POINT ②

렌즈 시프트 방식 손떨림 보정 (VR) 렌즈

니콘의 독자적인 우수한 기술로
손떨림 걱정 없이 안심하고 촬영을 즐길 수 있습니다 .

대용 기종 □ S6600 □ S9500 □ S3600
□ P600 □ P340

POINT ③

4 축 하이브리드 손떨림 보정 (VR) [동영상 일때]

렌즈 시프트 방식과 전자식을 겸용한
고성능 손떨림 보정 (VR) 기능을 탑재 .
동영상 촬영시 보다 고정밀의 손떨림 보정이 가능해졌습니다 .

대용 기종 □ S3600




POINT ④

이면 조사형 CMOS 센서

야경이나 실내 등 빛이 적은 어두운 곳에서도
선명하고 아름다운 사진을 촬영할 수 있습니다 .

대용 기종 □ S6600 □ S9500 □ P600 □ P340



POINT ⑤

아름다움을 이끌어 내는 EXPEED C2, EXPEED 2

디지털 일안 리플렉스 카메라의 화상 처리와
공통된 화상 처리 시스템으로 아름다운 사진을
만들어 냅니다 .

대용 기종 EXPEED C2 : □ S6600 □ S9500 □ S3600
□ S01 □ P600 □ P340 EXPEED 2 : □ A




※일러스트 • 사진은 이미지입니다 .

아름다운 야경과 소중한 추억
감동까지 아름답게 남긴다



야간 기념 촬영이나 빛이 적은 실내에서도
COOLPIX 라면 노이즈 (거친 화상) 나 손떨림을
방지하여 선명하게 촬영할 수 있습니다.



아름다운 야경 테크놀로지

고감도 저노이즈	손떨림 보정	플래시 제어	흔들림 감소 모드	밝은 렌즈*1	고감도 CMOS 센서
-------------	--------	-----------	--------------	------------	-------------------

노이즈나 손떨림을 방지하여 밝고 자연스럽게 촬영

어두워도 노이즈를 방지하여 선명하게

**고감도
저노이즈** 고감도일 때 발생하기 쉬운 노이즈를
제거하는 화상 처리 엔진과 노이즈 제거
기술을 채용.

약간의 손떨림도 방지하여 선명하게

손떨림 보정 렌즈 시프트 방식 손떨림 보정 (VR) 기능
은 일안 리플렉스 카메라와 Nikon 1 의
교환 렌즈의 떨림 보정 기술을 응용.



빛이 적은 어두운 장소에서 발생
하는 노이즈를 방지하여 선명한
사진을 촬영할 수 있습니다.

인물도 배경도 밝고 자연스럽게 선명하게

**플래시
제어** 셔터 스피드와 ISO 감도를 최적의 밸런스로
제어하여 배경까지 자연스러운 밝기로
묘사하므로 플래시 촬영도 더욱 자연스럽게
촬영할 수 있습니다.

인물의 움직임이나 손떨림을 방지하여 선명하게

**흔들림 감소
모드** 카메라가 피사체의 움직임이나 손떨림을
검지하면 자동으로 떨림의 영향을 최소화
한 셔터 스피드를 설정합니다.



최적인 셔터 스피드를 자동으로
설정하여 손떨림을 방지하고 배경도
인물도 밝게 촬영합니다.

**밝은
렌즈*1** 어두운 장소에서의 촬영도 「밝은 렌즈」
라면 충분한 빛을 받아 들일 수 있어 선명
한 사진을 촬영할 수 있습니다.


**고감도
CMOS
센서** 고감도 CMOS 센서로 저노이즈를 실현하
여 매끄러운 계조 표현의 사진을 즐길 수
있습니다.

선명한 야경 인물

자동 연사 합성 기술*2이나 고성능 렌즈 시프트 방식 손떨림 보
정 (VR), 슬로우 싱크로 촬영*3에 의하여 노이즈나 떨림을 방지
하면서 야경도 인물도 밝게 촬영합니다. 또한 야경을 배경으로
한 기념 사진도 안심하고 촬영할 수 있습니다.

배경과 인물을 합성!

야경도 인물도 선명하게 묘사!



*1 탑재하고 있는 기능은 기종에 따라 다릅니다.
*2 「아름다운 야경 테크놀로지」, 「선명한 야경 인물」 탑재 기종은
P.4~5 라인업 목록을 확인하여 주십시오.

*1 밝은 렌즈 (f/2.8 이하)
*2 정면 모드의 「야경 인물」에서 「핸드 헬드 촬영」 설정 시에 가능합니다. (P600, P340 제외)
*3 정면 모드의 「야경 인물」 설정시에 가능합니다. (P600, P340)




COOLPIX Wi-Fi® 기능

Wi-Fi®로 스마트폰에 전송하여 추억 가득한 사진을 공유
사진의 즐거움이 점점 커집니다



촬영한 사진을 그 자리에서
스마트폰으로 송신.
추억을 간단하고 아름답게
공유할 수 있습니다.

Wi-Fi® 내장의 COOLPIX 라면
선명하게 촬영한 사진을 카메라에서
스마트폰으로 무선 전송하여
간단하게 SNS로 공유할 수 있습니다.



사진을 송신!

사진을 스마트폰으로 송신.
무선으로 전송할 수 있기 때문에
빠르고 쉽게 공유할 수 있습니다.




SNS로 업로드!

스마트폰에서 SNS로 업로드.
선명한 화질로 즉시 공유할
수 있다.

리모트 조작!

스마트폰이나 태블릿 단말기로 셔터를
조작하여 다함께 촬영할 수도 있습니다.

Wi-Fi® 기능




스마트폰이나 태블릿에서
리모트 조작으로
촬영할 수 있다.



SNS로 업로딩이나
WEB 서비스 이용도 편리.

Facebook Twitter



온라인에서 촬영한 사진의
저장, 정리, 공유를 할 수 있다.

NIKON IMAGE SPACE




무선 모바일 유틸리티의 설치여 여기서

무선으로 연결한다!

스마트폰에 1대 1 무선으로 간단히 송신할 수 있습니다.
고화질로 선명한 사진을 SNS로 업로드 할 수 있습니다.



Wi-Fi®



즉시
SNS로!



NIKON IMAGE SPACE
Facebook
Twitter

주요 기능

- 카메라로 촬영한 사진을 스마트폰으로 자동 전송 (S6600)
- 스마트폰이나 태블릿 단말기를 사용한 리모트 컨트롤 촬영
- SD 메모리 카드 내의 사진을 스마트폰으로 일괄 전송
- 스마트폰과 카메라의 일시 동기

GPS 기능

추억의 장소를 기억!

촬영한 장소의 위치 정보(위도·경도)를 사진에 기록하여 추억을
즐겁게 되돌아 볼 수 있습니다. ViewNX 2의 GPS 맵 기능과의
연동으로 자동 매핑도 가능합니다.

※탐재 기능은 P.4~5 라인 업 목록을 확인하여 주십시오. ※미리 스마트 디바이스에 무선 모바일 유틸리티를 설치하여 전송해야 합니다.동작 환경
은 각 스마트 디바이스 어플 스토어에서 확인하여 주시기 바랍니다. ※Wi-Fi® 기능을 탑재한 카메라는 보안(암호화나 비밀번호)을 설정하지 않으면
제3자에게 부정 침입을 당할 수 있습니다. 고객의 판단과 책임으로 필요한 보안을 설정하여 사용하십시오. ※카메라의 Wi-Fi® 기능은 SD
메모리 카드를 삽입하지 않으면 사용할 수 없습니다. Eye-Fi 카드가 삽입되어 있을 때는 Wi-Fi® 기능을 사용할 수 없습니다. ※Wi-Fi®은 Wi-Fi
Alliance의 상표 또는 등록상표입니다. ※Facebook®은 Facebook Inc.의 등록상표입니다. ※모니터 화면의 화상은 합성입니다.

셀프 촬영도 자유 자재로 선명하게 앵글을 바꾸면 새로운 세상을 발견할 수 있다

셀프 촬영

포즈나 표정을 확인하면서 촬영할 수 있다!



※ 카메라는 이미지입니다.

「멀티 앵글 액정 모니터」를 탑재한 COOLPIX 라면 셀프 촬영이나 높은 시선 너머의 촬영, 아이들처럼 낮은 위치에서의 촬영도 자유 자재로 즐길 수 있습니다. 익숙한 장면도 앵글을 바꾸면 평상시와 다른 새로운 사진이 됩니다.

멀티 앵글 액정 모니터

모니터의 방향이나 각도를 조정하여 여러 앵글의 촬영을 즐길 수 있습니다



하이앵글

머리위 너머의 촬영도 간단!



로우 앵글

낮은 위치에서 아이들 시선으로 감쪽하게 촬영!



뷰티 모드

피부를 매끄럽게 하거나 볼터치를 하는 등 최대 12 가지 효과로 생기있고 예쁜 얼굴로!



원본 화상



뷰티 모드 사용후

NEW! 번들거림 없애기

얼굴이 번들거리지 않게 합니다

NEW! 아이새도우

퍼플계열, 핑크계열, 브라운계열, 그린계열의 전체 12 색에서 선택할 수 있습니다

NEW! 마스크라

5 종류 중 선택할 수 있습니다

NEW! 립스틱

빨강계열, 핑크계열, 베이지계열, 오렌지계열의 전체 12 색에서 선택할 수 있습니다

피부 보정 효과

얼굴의 기미나 주름살, 잡티를 매끄럽게 보정합니다

작은 얼굴

윤곽을 강조하여 얼굴이 작아 보입니다

눈을 크게

또렷하고 큰 눈으로 만듭니다

눈밑 처짐 없애기

눈 아래의 기미나 잡티가 드러나지 않게 합니다

흰자를 하얗게

흰자 부분을 하얗게 보정합니다

치아를 하얗게

치아를 하얗게 보정합니다

화이트닝

얼굴 색을 밝게 보정합니다

뺨에 홍조 넣기

전체 12 가지 색에서 선택할 수 있으며 뺨을 생기 있고 감쪽하게 마무리 합니다

※ 탑재 모델 : S3600

촬영하고 싶은 피사체를 예측하여
자동으로 초점을 맞추어 안심



메인 피사체에 자동으로
초점을 맞추기 때문에
간편하게 원하는 사진을
남길 수 있습니다.

맞춤 AF [피사체 파인드 AF]

피사체를 자동 예측하여 초점을 조정하기 때문에 셔터 버튼을 간단하게 촬영이 가능합니다.

얼굴 인식 AF	피사체 예측 AF	9Point AF
최대 12명 (A는 35명)까지의 얼굴을 자동 인식. 구도를 바꾸어도 얼굴 초점을 유지합니다.	색이나 형태로 피사체를 자동 예측하여 얼굴 이외의 사물을 촬영할 때도 AF 영역 설정은 필요하지 않습니다.	9개의 AF 영역에서 초점을 조정하여 작은 피사체에서도 선명하게 촬영할 수 있습니다.

고속 AF & 빠른 반응 속도

빠른 기동과 초점 조절로 순간적인 표정도 놓치지 않습니다.

고속 기동	고속 AF	짧은 촬영 타임 락
전원 ON으로 재빨리 촬영 준비	빠르게 초점을 조정	촬영하고 싶은 장면을 재빨리 포착


빠른 반응으로 촬영하고 싶은 순간을 정확히 포착

※기동 시간, AF 시간, 촬영 타임 락은 기종에 따라 다릅니다.

4축 하이브리드 손떨림 보정 (VR) [동영상 일때]

렌즈 시프트 방식과 전자식을 겸용한 고성능 손떨림 보정 (VR) 기능을 탑재. 동영상 촬영시 보다 고정밀의 손떨림 보정이 가능해졌습니다.

※탑재 모델: S3600



Full HD 동영상 촬영

아이들이 신나게 노는 장면도 COOLPIX의 동영상 촬영이라면 더욱 생생하게 남길 수 있습니다.



※모니터의 동영상 화상은 합성입니다.

촬영 전과 후 모두 간단한 아이디어로 사진의 즐거움이 커진다!



[토이 카메라 느낌 1]
노란 색조를 추가하고 주변을 어둡게 표현

평범한 인물도
특수 효과나 빠른 효과로
편집하여 개성 넘치는 사진으로



[고대비 모노크롬]
콘트라스트가 높고 인상이
뚜렷한 사진으로 표현합니다.



[청사진]
청색이 가미된 모노톤으로
표현합니다.



[페인팅]
회화와 같은 터치 사진을
즐길 수 있습니다.

특수 효과

[촬영 전] 에 이미지를 선택

이미지와 어울리는
효과를 설정하여
사진을 촬영할 수 있습니다.

다양한 효과에서 선택하여
편집 효과를 확인하면서 촬영할 수 있습니다.



[미러]

화면의 왼쪽 반면을 반전시
켜 좌우 대칭의 화상으로
표현합니다.



[하이키]

화상 전체를 밝은 톤으로
표현합니다.



[극채색]

화상 전체의 색조를 진하게
조정하여 이국적인 분위기로
표현합니다.



[노광간 Zoom]

중심에서 방사상으로 펼쳐지
는 생동감 넘치는 사진을 촬
영할 수 있습니다.

□기타

[토이 카메라 느낌 1] [토이 카메라 느낌 2] [고감도 흑백] [크리에이티브 모노크롬] [부드러운 느낌] [실루엣] [페인팅]
[고대비 모노크롬] [크로스 현상] [팝] [로우키] [노광간 디포커스] [특정 색상만 살리기] [노스텔직 세피아]

빠른 효과 / 필터 효과

[촬영 후] 에 미리보기 화면에서 선택

촬영한 사진을 간단하게 편집

촬영한 사진을 편집할 수 있는 「화상 편집 기능」
입니다. 전체 화상 효과의 썸네일에서 직감적으로
선택하여 즐길 수 있습니다.



※화면은 이미지입니다.



[포토 일러스트]

윤곽을 강조하여 포스터나
일러스트와 같이 표현합니다.



[배경 흑백 인물]

배경을 흑백으로 하여 인물을
돋보이게 합니다.



[부드러운 느낌 인물]

배경으로 부드러운 느낌
효과를 더하여 인상적인
인물로 합니다.



[미니어처 효과]

화면 중앙에 흐려 디오라마
느낌의 사진으로 표현합니다.

□기타

[주변 감광] [극채색] [토이 카메라 느낌 1] [토이 카메라 느낌 2] [고대비 모노크롬] [하이키] [로우키] [팝] [선명한 컬러] [흑백] [세
피아] [청사진] [페인팅] [특정 색상만 살리기] [픽처 컬러] [크로스 현상] [부드러운 느낌] [어안 효과] [안개 제거] [크로스 스크린]
[스카이 라이트] [웜 톤] [빨강 강조] [초록 강조] [파랑 강조]

※제품에 따라 탑재한 기능, 설정 방법이 다릅니다. ※화면 표시는 제품에 따라 다릅니다. ※모니터 화면의 화상은 합성입니다.



밝은 f/1.8 렌즈의 품위 있고 가벼운 카메라 Wi-Fi® 내장

밝은 렌즈로 추억을 아름답게, 고성능으로 표현을 더욱 자유롭게 하는 촬영의 즐거움과 편리한 휴대성의 만족을 추구한 디지털 컴팩트 카메라.

개방 F값 1.8의 NIKKOR 렌즈

밝은 렌즈로 어두운 장면도 아름답게

컴팩트 카메라 중 탑 클래스의 밝기 f/1.8 렌즈에 의하여 어두운 장소에서도 고감도에 의지하지 않고 상세한 부분까지 선명하게 묘사합니다. 7매의 조리개 날개에 의하여 자연스럽게 아름다운 배경 흐림을 즐길 수 있습니다.



24mm 상당*1 • 조리개 값 : f/1.8

New 2014년 2월 27일 발매 예정

COOLPIX P340

유효화소수
1219만 화소

광학 Zoom
5배

다이내믹 파인 Zoom
10배

최고 ISO 감도
ISO 12800

신뢰의 렌즈 브랜드
NIKKOR

VR
렌즈시프트방식 (ACTIVE 모드)

이면 조사형 CMOS 센서

화상 처리 엔진
EXPED C2

자동 장면 설정 모드

24mm 광각

Full HD 1080p

부속품
스트랩 • Li-ion 충전식 배터리 EN-EL12 • 본체 충전 AC 어댑터 EH-71P • USB 케이블 UC-E21 • ViewNX 2 CD

●전용 케이스 CS-NK39

●상세한 내용은 P29를 참조하여 주십시오.

●Full HD는 1920×1080 픽셀으로 기록 할 수 있는 것을 나타냅니다. ●SD 메모리 카드는 별매입니다. ●iFrame 로고 및 iFrame 심볼은 Apple Inc.의 상표입니다. ●iMovie는 미국 외의 나라에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. iMovie의 로고가 붙은 제품은 예 불사의 상표입니다. ●Wi-Fi® 및 Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 상표 또는 등록상표입니다. ※1: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각. ※2: 최대 화상 사이즈 설정시. 화상 사이즈에 따라 최대 배율은 달라집니다. ※3: Hi 1 설정시(P, S, A, M 모드일 때 설정 가능). 특수 효과의 [고감도 모노크롬]일때는 Hi 2(ISO 25600상당). ※4: 촬영 상황에 따라 설정한 장면 모드로 바뀌지 않을 경우가 있습니다.



• 촬영 모드 : 조리개 우선 [A] • 셔터 스피드 : 1/500초 • 조리개 값 : f/1.8 • 화이트 밸런스 : 자동1 • ISO 감도 : ISO 80

4 개의 노출 모드 • 컨트롤 링

간단하게 자신만의 표현을 즐길 수 있다

프로그램 시프트가 가능한 자동 프로그램 [P], 셔터 우선 [S], 조리개 우선 [A], 수동 노출 [M]을 탑재하고 있습니다. 컨트롤 링으로 Zoom 작동이나 노출 등을 직감적으로 조정할 수 있습니다*1.



Wi-Fi® 내장

스마트 폰에 사진을 무선 송신

촬영한 사진을 스마트 폰을 경유하여 즉시 SNS로 업로드하여 석양이나 야경도 실물 그대로의 아름다움을 전할 수 있습니다. 또한 스마트 폰을 리모컨으로 이용하여 촬영 할 수 있습니다*2.




촬영 한 사진의 자동 전송도 설정할 수 있습니다.

광학 Zoom
5배

다이내믹 파인 Zoom
고화질
10배

작은 바디로 초망원 촬영을 실현

풍경이나 기념 사진을 와이드하게 촬영할 수 있는 광각 24mm 상당*3과 광학 5배 Zoom을 탑재하였습니다. 광학 Zoom을 초과하여도 최대 10배*4까지 고화질 그대로 멀리있는 피사체를 가까이 끌어당길 수 있어 멀리 떨어진 곳에서도 촬영하고 싶은 장면을 더욱 크게 포착할 수 있습니다.



1/1.7형 이면 조사형 CMOS 센서

어두운 장면을 더욱 선명하게

고감도에서도 노이즈 발생이 적은 이면 조사형 CMOS 센서를 탑재하였습니다. 센서 사이즈는 1/1.7형의 대형타입으로 더욱 많은 빛을 받아들일 수 있어 고감도 촬영에서도 노이즈가 적고 계조 표현도 풍부합니다.

고성능 손떨림 보정 • ACTIVE 모드

떨림을 방지하여 추억을 아름답게

고성능 렌즈 시프트 방식의 손떨림 보정 (VR) 기능에 의하여 망원 촬영 시의 손떨림을 고정밀도로 보정하여, 움직이고 있는 놀이기구에서나 걸으면서 촬영할 때는 ACTIVE 모드로 큰 떨림을 확실히 방지할 수 있습니다.

●Wi-Fi® 및 Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 상표 또는 등록상표입니다. ●액정 모니터 화면의 사진은 합성입니다. ※1: 설정할 수 있는 기능은 촬영 모드에 따라 다릅니다. 동영상 촬영 중에는 컨트롤 링을 사용할 수 없습니다. ※2: 리모트 조작 중에는 카메라를 조작 할 수 없습니다. ※3: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각. ※4: 광각에서의 광학 Zoom을 합친 총합 배율.



광학 60배의 초망원 & 고화질 모델

Wi-Fi® 내장

박력있는 Zoom으로 포착한 장면을 다이내믹하고 아름답게 표현하는 여행이나 특별한 순간에 더욱 빛을 발하는 작고 가벼운 초망원 컴팩트 카메라.

소형 바디의 COOLPIX 최초의 슈퍼 ED 렌즈

어두운 곳도 초망원도 작품 수준의 고화질

니콘의 일안 리플렉스 카메라용 교환 렌즈에 채용하고 있는 슈퍼 ED 렌즈가 색 수차를 효과적으로 보정하여 소형 바디라도 높은 묘사성을 발휘합니다. 또한 고 감도 센서와 고성능 떨림 보정(VR) 기능과의 시너지 효과로 어두운 장면도 아름답게 묘사합니다.



New 2014년 2월 27일 발매 예정

COOLPIX P600

유효화소수
1605만 화소

광학 Zoom
60배

다이내믹
파인 Zoom
120배

최고 ISO 감도
ISO
6400

신뢰의
렌즈 브랜드
NIKKOR

VR
렌즈시프트방식
(ACTIVE 모드)

이면 조사형
CMOS
EXPEED C2

화상 처리
엔진
EXPEED C2

자동 장면
설정 모드

24mm
광각

Full HD
1080p


아름다운 야경
테크놀로지



부속품
스트랩 • 렌즈 캡 LC-CP29 • Li-ion 충전식 배터리 EN-EL23 • 분체 충전 AC 어댑터 EH-71P • USB 케이블 UC-E21



●*Full HD는 1920×1080 포맷으로 기록 할 수 있는 것을 나타냅니다. ●SD 메모리 카드는 별매입니다. ●iFrame 로고 및 iFrame 심볼은 Apple Inc. 의 상표입니다. ●iMovie는 미국 외의 나라에 등록된 Apple Inc. 의 상표입니다. iMovie와 로고가 붙은 작품은 애플사의 상표입니다. ●Wi-Fi® 및 Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 상표 또는 등록상표입니다. ※1: 최대 사이즈 설정시, 화상 사이즈에 따라 최대 배율은 달라집니다. ※2: P, S, A, M 모드일 때 설정 가능. 특수 효과의 「고감도 모노크롬」일 때는 Hi 1(ISO 12800상당). ※3: 촬영 상황에 따라 의도한 장면 모드로 바뀌지 않을 경우가 있습니다. ※4: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각.



광학 Zoom	다이내믹 파인 Zoom 고화질
60 배	120 배

1440mm상당의 휴대하기 좋은 사이즈를 실현

초망원 촬영을 가볍게 즐길 수 있도록 소형 • 경량을 실현하였습니다. 상당히 멀리 떨어져 있는 피사체도 광학 Zoom을 초과하는 최대 120배*2까지 고화질로 촬영 가능하여 촬영하기 까다로운 달*3이나 새*4도 전용의 장면 모드로 더욱 정확하게 선명하게 촬영할 수 있습니다.



장면 모드 [달] *3



장면 모드 [조류 관찰] *4

고성능 손떨림 보정 • ACTIVE 모드

초망원 시에도 안심할 수 있는 고정밀 손떨림 보정

초망원 촬영 시에도 렌즈 시프트 방식의 손떨림 보정(VR) 기능에 의하여 손떨림을 고정밀로 보정합니다. 또한 심한 손떨림에 강한 ACTIVE 모드를 탑재하고 있어 움직이는 놀이기구에서나 걸으면서 촬영할 때도 더욱 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.



광시야각 7.62cm (3형) 멀티 앵글 액정 모니터

다채로운 앵글로 쾌적하게 구도 만들기

모니터의 방향이나 각도의 조절이 가능하며 더욱 밝고 전력이 절약되는 RGBW 방식의 모니터에 의하여 맑은 날 야외에서도 고휘도 표시로 쾌적하게 촬영할 수 있습니다. 촬영에 집중할 수 있는 전자 뷰파인더도 선택할 수 있습니다.



셀프 촬영이나 세로 구도 촬영에서도 구도 확인 용이.

전자 뷰 파인더는 손떨림 방지에도 효과적.

연사 H • 고속 연사 120fps

최대 화상 사이즈로 고속 연사

최대 화상 사이즈(16M[4608×3456])에서 약 7프레임까지의 고화질 연사를 실현*5합니다. 셔터 찬스가 더욱 중요하다면 약 120fps에서 60프레임의 고속 연사 120fps*6를 권장합니다.

Wi-Fi® 내장

스마트 폰에 무선 송신

촬영한 사진을 그자리에서 스마트 폰에 무선으로전송할 수 있습니다. 스마트 폰을 경유하여 SNS에 업로드하면 감동의 순간을 실시간으로 공유 가능하며 스마트 폰을 리모컨으로도 사용할 수 있습니다*7.

스테레오 음성 포함 Full HD 동영상 촬영

초망원 Zoom을 사용할 수 있는 고화질 Movie

동영상 촬영 중에도 광학 Zoom으로 초망원 촬영을 즐길 수 있습니다. 녹화 중 일시정지나 동영상 촬영 중의 사진 촬영도 가능합니다. 연속해서 초점을 맞추는 「연속 AF」를 설정할 수 있어 피사체와의 거리가 변화되는 장면에서도 피사체를 더욱 선명하게 포착할 수 있습니다.

●*Full HD는 1920×1080 포맷으로 기록 할 수 있는 것을 나타냅니다. ※1: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각. ※2: 광각에서의 광학 Zoom을 합친 총합 배율. 최대 화상 사이즈 설정시, 화상 사이즈에 따라 최대 배율은 달라집니다. ※3: 장면 모드 [달] 설정시. ※4: 장면 모드 [조류 관찰] 설정시. ※5: 연사 H 설정시, 화질 [NORMAL] 시. ※6: 화상 사이즈는 VGA[640×480]로 고정됩니다. ※7: 리모트 조작중에 카메라는 조작할 수 없습니다.



광학 8배 & 두께 약 19.9mm의 고화질 슬림

S3600 이라면 야경도 망원도 선명하게 촬영 가능. 더불어 메이크업 기능도 충실하여 언제 어디서나 개성 넘치는 사진을 촬영할 수 있는 슬림 타입의 콤팩트 카메라.

뷰티 모드

12가지 효과로 사랑스럽게 변신

입술 색이나 마스크라, 아이섀도우, 번들거림 없애기가 새롭게 탑재 되어 카메라로 간단하게 풀 메이크업을 즐길 수 있습니다*. 효과의 정도나 색상도 기호에 맞게 선택할 수 있습니다.



원래 화상



뷰티 모드 사용후

●사진은 이미지입니다.

NEW⇒ ●번들거림 없애기 ●아이섀도우 ●마스크라 ●립스틱

□작은 얼굴 □피부보정 효과 □화이트닝 □눈밑치짐 없애기 □눈을 크게 □환자를 하얗게 □치아를 하얗게 □뺨에 홍조 넣기

New COOLPIX S3600

유효화소수
2005만 화소

광학 Zoom
8배

다이내믹
파인 Zoom
16배

최고 ISO 감도
ISO
3200

신뢰의
렌즈 브랜드
NIKKOR

VR
렌즈 시프트 방식

동영상
4축
하이브리드
VR

화상 처리
엔진
EXPPEED C2

자동 장면
설정 모드

25mm
광각

HD
720p

※2

※3

※4

아름다운 야경
테크놀로지



액정 모니터
6.86cm (2.7형)

부속품

스트랩 • Li-ion 충전식 배터리 EN-EL19 • 본체 충전 AC 어댑터 EH-70P • USB 케이블 UC-E6 • ViewNX2 CD

●전용 케이스
CS-NK23



●상세한 내용은 P29를 참조하여 주십시오.

●*HD는 1280×720 포맷으로 기록 할 수 있는 것을 나타냅니다. ●SD 메모리 카드는 별매입니다. ※1: 뷰티 모드로 한번에 편집할 수 있는 얼굴은 1명뿐입니다. ※2: 「자동 모드」 시 설정 가능. ※3: 촬영 상황에 따라 의도한 장면 모드로 바뀌지 않을 경우가 있습니다. ※4: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각.

소형 바디

휴대하기 쉬운 슬림 타입

작은 가방에도 쏙 들어가는 두께 약 19.9mm*1의 슬림 타입의 카메라입니다. 아름다운 금속의 광택과 세련된 라운드 형태로 어디서나 가볍게 휴대 가능하며 자신만의 스타일을 살려 촬영을 즐길 수 있습니다.



약 19.9mm

광학 Zoom


8배

다이내믹
파인 Zoom

16배

어디서나 가볍게 고화질 Zoom

기념 촬영에 적합한 광각과 최대 16배의 망원 Zoom으로 원하는 구도로 손쉽게 촬영할 수 있습니다. 광학 Zoom 영역을 초과하여도 다이내믹 파인 Zoom*2이라면 고화질로 촬영할 수 있습니다.



25mm 상당*3

1배



200mm 상당*3

8배

상세한 부분까지 고정밀, 다이내믹 파인 Zoom*4



16배

약 400mm 상당*3

고성능 손떨림 보정

사진도 동영상도 떨림 없이 선명하게

고성능 손떨림 보정 (VR) 기능이 소중한 추억을 손떨림으로부터 보호할 수 있습니다. 사진 촬영 시에는 렌즈 시프트 방식으로 특히 큰 떨림이 발생하기 쉬운 동영상 촬영 시*4에는 새롭게 채용한 4축 하이브리드 손떨림 보정 (VR)으로 손떨림을 확실히 방지합니다.



특수 효과[촬영 시]

다양한 화상 효과로 개성넘치는 사진으로

촬영 전에 원하는 효과를 선택하면 간단하게 개성 있는 사진을 촬영할 수 있습니다. 촬영하기 전에 모니터로 효과가 적용된 것을 확인할 수 있어 피사체에 알맞은 효과를 선택할 수 있습니다.

빠른 효과[재생 시]

카메라로 사진을 간단 편집

편집하고 싶은 사진을 선택하면 전체 화상 효과를 포함한 썸네일 목록을 표시하여 마음에 드는 화상을 선택 후 간단하게 사진의 색상이나 분위기를 바꿀 수 있습니다.



포토 일러스트

●사진은 이미지입니다.

●*HD는 1280×720 포맷으로 기록 할 수 있는 것을 나타냅니다. ※1: 돌출 부분 제외. ※2: 광각에서의 광학 Zoom을 합친 종합 배율. ※3: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각. ※4: 화각(촬영 범위)은 좁아집니다. 촬영 상황에 따라 손떨림을 완전히 보정할 수 없는 경우가 있습니다.



COOLPIX 전용 설계의 18.5mm f/2.8 NIKKOR 렌즈

COOLPIX A에 최적화 한 설계의 초소형 NIKKOR 렌즈를 채택하였습니다. 범용성이 높은 광각 28mm 상당*1의 화각으로 예술성이 높은 인물에서부터 풍경까지 광각 특유의 원근감을 살린 다이내믹 한 화상 편집이 가능합니다. 높은 해상감, 자연스러운 계조 표현은 물론, 구면 수차(收差)・프레임 수차를 비롯한 여러 수차를 고도의 기술로 방지하여 화면 구석구석까지 고해상도 묘사력을 실현하였습니다. 또, 7매의 조리개로 앞쪽의 배경 흐림과 뒤쪽 배경 흐림의 균형이 잡힌 아름다운 배경 흐림을 표현할 수 있습니다. 수동 초점을 사용하면 최단 촬영 거리 10cm*2의 클로즈업 촬영 시에도 전후의 배경 흐림 상태와 대비시켜 강조하고 싶은 부분이 가장 선명해지도록 초점 위치를 미세 조정할 수 있습니다.

니콘 DX 포맷 CMOS 센서 탑재 카메라

COOLPIX A는 유효화소수 1616만 화소입니다. 니콘 디지털 일안 리플렉스 카메라의 니콘 DX 포맷 CMOS 센서와 고성능 화상 처리 엔진EXPEED 2를 탑재하고 있습니다. 촬상 소자상에 있는 마이크로 렌즈의 배치도 COOLPIX A 전용으로 최적화하여 디지털 일안 리플렉스 카메라와 동등한 높은 해상력, 풍부한 계조 표현력, 뛰어난 색재현성을 발휘하여 고감도일 때도 질감을 남긴 자연스럽고 아름다운 화질을 얻을 수 있습니다. 또, COOLPIX A는 광학로우 패스 필터*3 제거 사양을 채용하였습니다. 따라서 이미지 센서의 해상력을 NIKKOR 렌즈의 선명한 묘사력이 넘침없이 이끌어 내고 피사체의 미세한 디테일을 극명하게 묘사하여 선예감이 높고 입체감이 있는 화상을 제공합니다.

일안 리플렉스 카메라의 퀄리티를 가진 손바닥만한 사이즈의 카메라

단초점 NIKKOR 렌즈 × 니콘 DX 포맷 이미지 센서
최고의 퍼포먼스를 응축한 궁극의 COOLPIX



COOLPIX A

아름다운 야경
테크놀로지



유효화소수 1616 만 화소	DX 포맷 CMOS 센서	화상 처리 엔진 EXPEED 2	단초점 렌즈	28 mm 광각	신뢰의 렌즈 브랜드 NIKKOR	매뉴얼 포커스	상용 ISO 감도 ISO 6400	최고 ISO 감도 ISO 25600	FullHD 1080p
------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------------	--------------------------------	------------	---------------------------------	----------------------------------	------------------------

부속품
스트랩・Li-ion 충전식 배터리 EN-EL20・
배터리 충전기 MH-27・USB 케이블 UC-E16・
액세서리 슈 커버 BS-1・ViewNX 2 CD-ROM

●광학 파인더
DF-CP1



●스마트 커넥터
WU-1a



●어댑터 링
UR-E24 /
렌즈 후드
HN-CP18 세트



●GPS 유닛
GP-1A



●*Full HD는 1920x1080 포맷으로 기록할 수 있는 것을 나타냅니다. ●SD 메모리 카드는 별매입니다. ※1: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각. ※2: Hi 1 설정 시.

●상세한 내용은 P30을 참조하여 주십시오.

품격 높은 디자인의

금속 소재 채용한 높은 내구성의 바디

심플하면서도 품격이 높으며 촬영하는 도구로서의 기능성을 추구한 당당한 모습의 COOLPIX A의 바디는 내구성이 높은 알루미늄 합금(앞뒤 커버)과 마그네슘 합금(위쪽 커버)의 금속 질감을 살린 높은 퀄리티의 디자인을 채택하였습니다. 그립 부분의 가죽 처리나 정교하게 가공한 금속의 다이얼등 니콘의 독자적인 조형 전통을 나타내는 미세한 부분의 고급스러운 마무리가 소장하는 것 자체에 자부심을 느낄 수 있도록 전통성 높은 카메라와 같은 디자인입니다.

그 밖의 특징

- ISO 100~6400의 폭넓은 ISO 감도 영역 Hi 2(ISO 25600 상당)까지 확장 가능
- 약 4fps의 고속 연속 촬영
- 14비트 압축 RAW(NEF) 대응. 카메라 내 현상 가능
- 폭 넓은 다이내믹 레인지와 더불어 명암 차이가 큰 장면도 자연스러운 밝기로 재현하는 액티브 D-Lighting
- 세심한 조정으로 이미지 그대로의 화상 편집을 할 수 있는 Picture Control

촬영하는 도구로서

사용하기 편리함을 형태로 만든 쾌적한 조작계

버튼, 다이얼, 스위치 등의 조작계는 조작하는 즐거움을 맞출 수 있도록 모두 모양, 배치, 조작감에 심혈을 기울였습니다. 특히, 포커스 링과 같은 매뉴얼 조작에 사용한 부품은 표현 의도를 최대한 작품에 반영시키기 위해 정교한 컨트롤이 가능한 완벽한 조작감을 실현하였습니다. 또한, 조작계와 액정 모니터의 표시는 니콘 디지털 일안 리플렉스 카메라와 동일하게하여 서브 카메라로서도 위화감 없이사용할 수 있습니다.

- 밝은 곳에서도 보기 편한 보호 유리 일체형의 7.62cm (3형) 고해상도 약 92만 화소 액정 모니터
- 수평계 표시, 격자선 표시도 선택할 수 있는 액정 모니터 표시
- 스테레오 마이크 내장 1920×1080:30p/25p/24p 대응, Full HD 동영상 촬영 가능
- 별매 스마트 커넥터에 의하여 스마트 디바이스와 연결 가능
- 별매 GPS 유닛에 의하여 위치 정보 기록이 가능

※1: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각. ※2: 매크로 AF일 때, 렌즈 끝 중앙에서. ※3: 광학로우 패스 필터는 모아레나 가색상을 방지하는 작용을 하는 한편, 해상감을 약간 저하시키는 특성도 갖고 있습니다.



다양한 앵글 촬영이 즐거운 12배 Zoom 카메라 Wi-Fi® 내장

멀티 앵글 액정 모니터

자유로운 앵글로 촬영할 수 있는 회전형 모니터

모니터의 방향이나 각도를 조절하여 여러 가지 앵글로 촬영을 즐길 수 있습니다. 셀프 촬영, 어린이의 시선에 맞춘 촬영이나 머리위에서 높은 앵글로의 촬영도 더욱 쾌적하게 촬영할 수 있습니다.

셀프 촬영

모니터를 촬영자 쪽으로 하여 구도를 확인하면서 촬영



●사진은 이미지입니다.

제스처 컨트롤

손바닥으로 카메라를 리모트 컨트롤

모니터를 열어 촬영자 쪽으로 표시되는 아이콘에 손을 움직이지만 하면 멀리 떨어진 장소에서 촬영할 수 있습니다*1.

사진 촬영*2



방향으로 손을 움직인다 ※인식하는 손바닥은 하나입니다.

광학 12배 Zoom • 콤팩트 바디

망원 Zoom도 근접 촬영도 자동 설정

고감도 망원 촬영은 물론, 피사체의 약 2cm까지 다가가갈 수 있는 근접 촬영도 할 수 있습니다.

COOLPIX S6600

유효화소수
1602
만 화소

광학 Zoom
12 배

최고 ISO 감도
ISO 6400

신뢰의
렌즈 브랜드
NIKKOR

VR
펜즈 시프트 방식

이면 조사형
CMOS
센서

화상 처리
엔진
EXPEED C2

자동 장면
설정 모드

25
mm
광각

Full HD
1080p

부속품 스트랩 • Li-ion 충전식 배터리 EN-EL19 • 본체 충전 AC 어댑터 EH-70P • USB 케이블 UC-E6 • ViewNX 2 CD • 활용 가이드 CD



●*Full HD는 1920x1080 포맷으로 기록할 수 있는 것을 나타냅니다. ●SD 메모리카드는 별매입니다. ●Wi-Fi® 및 Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 상표 또는, 등록상표입니다. ●액정 모니터 화면의 사진은 합성입니다. ※1: 광각의 경우 카메라와 피사체의 거리는 2m 이내를 권장합니다. ※2: 장면 모드의 [인물], [아경 인물], 스마트 인물 모드, *자동 촬영, 모드에서 사용할 수 있습니다. ※3: Hi 1 설정 시. ※4: 촬영 상황에 따라 의도한 장면 모드로 바뀌지 않을 경우가 있습니다. ※5: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각.

아름다운 야경 테크놀로지 멀티 앵글

액정 모니터
6.86cm
(2.7형)

●전용 케이스
CS-NK28

●상세한 내용은 P29를 참조하여 주십시오.



촬영 세계가 확대되는 초고배율 슬림 광학 22배 Zoom&고해상 디지털 Zoom 44배 Wi-Fi® 내장

광학 Zoom
22 배

고해상
디지털 Zoom
44 배

어디서나 가볍게 초망원

슬림하면서도 톱 클래스의 초고배율 광학 22배 Zoom으로 더욱 선명하게 클로즈업할 수 있어 멀리 떨어져 있는 피사체도 놀랄 정도로 크고 선명하게 촬영할 수 있습니다.

1배
25mm 상당*

22배
550mm 상당*

44배
상세한 부분까지 선명한 고정밀도,
고해상 디지털 Zoom*2
약 1100mm 상당*

Wi-Fi® 내장

촬영한 후까지 즐거운 스마트 폰과 연결

스마트 폰을 촬영 중에는 리모컨으로, 촬영 후에는 SNS로 업로드하여 활용할 수 있습니다.

간단 송신

송신

SNS 업로드

송신

고화질의 사진을 업로드

이면 조사형 CMOS 센서

어두운 장소에서의 추억도 빠짐없이 고화질

고감도 센서와 렌즈 시프트 방식+전자식 손떨림 보정 (VR) 기능이 떨림이나 노이즈를 방지합니다.

COOLPIX S9500

유효화소수
1811
만 화소

광학 Zoom
22 배

고해상
디지털 Zoom
44 배

최고 ISO 감도
ISO 3200

신뢰의
렌즈 브랜드
NIKKOR

VR
렌즈 시프트 +
전자식

이면 조사형
CMOS
센서

화상 처리
엔진
EXPEED C2

자동 장면
설정 모드

25
mm
광각

GPS

Full HD
1080p

유기 EL 모니터
7.62cm (3형)
광시야각

부속품 스트랩 • Li-ion 충전식 배터리 EN-EL12 • 본체 충전 AC 어댑터 EH-70P • USB 케이블 UC-E6 • 오디오 비디오 케이블 EG-CP16 • ViewNX 2 CD • 활용 가이드 CD



●*Full HD는 1920x1080 포맷으로 기록할 수 있는 것을 나타냅니다. ●SD 메모리카드는 별매입니다. ●iFrame 로고 및 iFrame 심볼은 Apple Inc.의 상표입니다. ●iMovie는 미국 외의 나라에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. iMovie의 로고가 붙은 제품은 Apple Inc.의 상표입니다. ●Wi-Fi® 및 Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance의 상표 또는, 등록상표입니다. ●액정 모니터 화면의 사진은 합성입니다. ※1: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각.

아름다운 야경 테크놀로지

●전용 케이스
CS-NK39

●상세한 내용은 P29를 참조하여 주십시오.



세련됨과 고급스러움을 모두 완성하다


고품격 스테인리스 바디

작고 아름다워 휴대하는 것이 자랑스럽다
약 96g*1의 스테인리스 바디에 뛰어난 기능과 리튬 이온 충전지, 약 7.3GB의 내장 메모리와 완성도가 높은 디자인이 매력입니다.




광학 3배 Zoom

아름다움을 위한 카메라 기능
초소형 바디로 기념 사진에 적합한 와이드 촬영도 망원 촬영도 커버합니다.



간단 터치 패널

작아도 사용하기 편리한 쾌적 터치
단순한 4분할 화면으로 터치 조작성을 크게 향상시켰습니다.



COOLPIX S01

유효화소수
1014만 화소

광학 Zoom
3배

최고 ISO 감도
ISO 1600

신뢰의
렌즈 브랜드
NIKKOR

화상 처리
엔진
EXPEED C2

간단 자동
모드

29mm
광각

HD
720p

부속품 스트랩 • 본체 충전 AC 어댑터 EH-69P • USB 케이블 UC-E16



●전용 케이스
CS-CP4-1 시리즈

●상세한 내용은 P29를 참조하여 주십시오.

전용 케이스



케이스 대응표

	상품명	CS-NK23	CS-NK28	CS-NK29	CS-NK30	CS-NK35	CS-NK36	CS-NK37	CS-NK38	CS-NK39
	SIZE(가로×세로×높이)	115x85x20	120x75x43	130x130x95	130x90x32	125x85x25	125x120x90	127x65x91	115x45x83	90.2x125.1x50.4
★전용 케이스	사용모델	S2600 S3300 S3500 S3600 S4300 S5200 S6400 S6500	P300 P310 S800c S6600 S8100 S9100 S9200	P510 P520	AW100s AW110s	S30	L810 L820	P7700	L610	P330 P340 S9500
상품명	SIZE(가로×세로×높이)									
COOLPIX P300	약 103.0x58.3x32.0		★							
COOLPIX P310	약 103.0x58.3x32.0		★							
COOLPIX P330	약 103.0x58.3x32.0									★
COOLPIX P340	약 103.0x58.3x32.0									★
COOLPIX P510	약 119.8x82.9x102.2			★						
COOLPIX P520	약 125.2x84.1x101.6			★						
COOLPIX P7700	약 118.5x72.5x50.5							★		
COOLPIX S30	약 101.9x64.8x39.4					★				
COOLPIX S800c	약 111.4x60.0x27.2		★							
COOLPIX S3300	약 94.8x57.8x19.5	★								
COOLPIX S3500	약 96.8x57.8x20.5									★
COOLPIX S3600	약 97.1x57.9x19.9	★								
COOLPIX S4300	약 95.5x58.9x20.8	★								
COOLPIX S5200	약 97.7x58.4x21.3	★								
COOLPIX S6400	약 95.4x58.6x26.7	★								
COOLPIX S6500	약 95.4x58.3x26.3	★								
COOLPIX S6600	약 96.9x57.1x27.2		★							
COOLPIX S9100	약 104.8x62.0x34.6		★							
COOLPIX S9200	약 108.7x59.8x30.6		★							
COOLPIX S9500	약 110.1x60.3x30.7									★
COOLPIX AW100s	약 110.1x64.9x22.8				★					
COOLPIX AW110s	약 110.1x65.3x24.5				★					
COOLPIX L610	약 108.0x68.0x34.0								★	
COOLPIX L810	약 101.9x64.8x39.4						★			

●*1HD는 1280x720 포맷으로 기록할 수 있는 것을 나타냅니다. ●이 카메라는 리튬 이온 충전지를 내장하고 있습니다. 고객이 직접 충전지를 교환할 수 없습니다. 새로운 충전지 교환은 니콘 서비스 지정점으로 상담하여 주십시오. ●이 카메라는 7.3GB의 메모리를 내장하고 있습니다. SD 메모리 카드는 사용할 수 없습니다. ※1: 카메라에 내장된 리튬 이온 충전지 포함. ※2: 35mm 카메라 환산의 촬영 화각. ※3: 「촬영」아이콘을 터치하면 자동적으로 「간단 자동 모드」가 기능합니다. ※4: 동영상 촬영중에는 전자 Zoom이 됩니다.



● 액세서리

■ 충전식 배터리

Li-ion충전식 배터리 EN-EL5
(S10/P6000/P5100/P5000/P520/P510/P500/P100/P90/P80/P4/P3용)

Li-ion충전식 배터리 EN-EL8
(S52/S52c/S51/S51c/S50/S50c/S8/S7/S7c/S6/S5/S3/S2/S1/P2/P1용)

Li-ion충전식 배터리 EN-EL10
(S5100/S4000/S3000/S700/S600/S570/S520/S510/S500/S230/S220/S210/S200/S80/S60용)

Li-ion충전식 배터리 EN-EL11 (S560/S550용)

Li-ion충전식 배터리 EN-EL12
(S9500/S9200/S9100/S8200/S8100/S8000/S6300/S6200/S6000/S1200pj/S1100pj/S800c/S710/S640/S630/S620/S610/S610c/S70/S31/AW110s/AW100s/P340/P330/P310/P300용)

Li-ion충전식 배터리 EN-EL14 (P7700/P7100/P7000용)

Li-ion충전식 배터리 EN-EL19
(S6600/S6500/S6400/S5200/S4300/S3600/S3500/S3300/S3100/S100용)

Li-ion충전식 배터리 EN-EL20(A용)

Li-ion 충전식 배터리 EN-EL23 (P600용) **2월 27일 발매 예정**

Ni-MH충전식 배터리 EN-MH2-B2(2개 세트)
(S30/S4/P60/P50/L610/L22/L21/L20/L19/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2/L1용)

Ni-MH충전식 배터리 EN-MH2-B4(4개 세트)
(S30/S4/P60/P50/L820/L810/L610/L120/L110/L100/L22/L21/L20/L19/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2/L1용)

■ 배터리 충전기

배터리 충전기 MH-72/Ni-MH 충전식 배터리 EN-MH2-B2세트
(S30/S4/P60/P50/L610/L22/L21/L20/L19/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2/L1용)

배터리 충전기 MH-73/Ni-MH 충전식 배터리 EN-MH2-B4세트
(S30/S4/P60/P50/L810/L610/L120/L110/L100/L22/L21/L20/L19/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2/L1용)

배터리 충전기 MH-24 [EN-EL14용] (P7700/P7100/P7000용)

배터리 충전기 MH-27 [EN-EL20용] (A용)

배터리 충전기 MH-61 [EN-EL5용]
(S10/P6000/P5100/P5000/P520/P510/P500/P100/P90/P80/P4/P3용)

배터리 충전기 MH-62 [EN-EL8용]
(S52/S52c/S51/S51c/S50/S50c/S8/S7/S7c/S6/S5/S3/S2/S1/P2/P1용)

배터리 충전기 MH-63 [EN-EL10용]
(S5100/S4000/S3000/S700/S600/S570/S520/S510/S500/S230/S220/S210/S200/S80/S60용)

배터리 충전기 MH-64 [EN-EL11용] (S560/S550용)

배터리 충전기 MH-65P [EN-EL12용]
(S9500/S9200/S9100/S8200/S8100/S8000/S6300/S6200/S6000/S1200pj/S1100pj/S800c/S710/S640/S630/S620/S610/S610c/S70/S31/AW110s/AW100s/P340/P330/P310/P300용)

배터리 충전기 MH-66 [EN-EL19용]
(S6600/S6500/S6400/S5200/S4300/S3600/S3500/S3300/S3100/S100용)

배터리 충전기 MH-67P [EN-EL23용] (P600용) **2월 27일 발매 예정**

배터리 충전기 MH-71* [EN-MH1용]
(S4/P60/P50/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2/L1/E7600/E5600/E4100/E3200/E3100/E2200/E2100용)

■ AC 어댑터 / 파워 커넥터

파워 커넥터 EP-5A (P7700/P7100/P7000용)

파워 커넥터 EP-5C (A용)

AC 어댑터 EH-5b (A/P7700/P7100/P7000용)

AC 어댑터 EH-62A
(S10/P5100/P5000/P520/P510/P500/P100/P90/P80/P4/P3용)

AC 어댑터 EH-62F
(S9500/S9200/S9100/S8200/S8100/S8000/S6300/S6200/S6150/S6000/S1200pj/S1100pj/S800c/S710/S640/S630/S620/S70/S31/AW110s/AW100s/P340/P330/P310/P300용)

AC 어댑터 EH-62G
(S6600/S6500/S6400/S5200/S4300/S3600/S3500/S3300/S3100용/S100)

AC 어댑터 EH-65A
(P60/P50/L610/L22/L21/L20/L19/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2용)

AC 어댑터 EH-66 (P6000용)

AC 어댑터 EH-67 (L820/L810/L120/L110/L100용)

AC 어댑터 EH-67A (P600용) **2월 27일 발매 예정**

※: Ni-MH 충전식 배터리 EN-MH1-B2의 생산은 종료 되었습니다.

본체 충전 AC 어댑터 EH-68P
(S8100/S8000/S6000/S5100/S4000/S3000/S640/S80/S70/P100용)

본체 충전 AC 어댑터 EH-69P
(S9200/S9100/S8200/S6400/S6300/S6200/S6150/S4300/S4150/S3300/S3100/S2600/S2500/S1200pj/S800c/S100/S01/P520/P510/P500/P330/P310/P300용)

본체 충전 AC 어댑터 EH-70P
(S9500/S6600/S6500/S5200S/S3600/S3500용)

본체 충전 AC 어댑터 EH-71P (P600/P340용) **2월 27일 발매 예정**

■ USB 케이블

USB 케이블 UC-E6
(S9500/S9200/S9100/S8200/S8100/S8000/S6600/S6500/S6400/S6300/S6200/S6000/S5200/S5100/S4300/S4150/S4000/S3600/S3500/S3300/S3100/S3000/S2600/S2500/S1200pj/S1100pj/S800c/S710/S640/S630/S620/S600/S570/S560/S520/S510/S500/S230/S220/S210/S200/S100/S80/S70/S10/S4/AW100s/P7700/P7100/P7000/P6000/P5100/P5000/P520/P510/P500/P330/P310/P300/P100/P90/P80/P60/P50/P4/P3/P2/P1/L610/L120/L110/L100/L22/L21/L20/L19/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2/L1/E8800/E8400/E7900/E7600/E5900/E5600/E5200/E4800/E4200/E4100/E3700/E3200/E3100/E2200/E2100용)

USB 케이블 UC-E16 (S32/S31/S30/S01/AW110s/A/L820/L810용)

USB 케이블 UC-E21 (P600/P340용) **2월 27일 발매 예정**

■ 오디오 비디오 케이블

오디오 비디오 케이블 EG-CP14
(S8000/S6000/S5100/S4300/S4000/S3600/S3500/S3300/S3100/S3000/S1100pj/S710/S640/S630/S620/S600/S570/S560/S520/S510/S500/S230/S220/S210/S200/S70/S31/S30/S10/S4/S01/P6000/P5100/P5000/P100/P90/P80/P60/P50/P4/P3/P2/P1/L110/L100/L22/L21/L20/L19/L18/L16/L15/L14/L12/L11/L6/L5/L3/L2/L1용)

오디오 비디오 케이블 EG-CP16
(S9500/S9200/S9100/S8200/S8100/S6600/S6500/S6400/S6300/S6200/S6150/S5200/S1200pj/S100/S80/AW110s/AW110s/P7700/P7100/P7000/P520/P510/P500/P330/P310/P300/L820/L810/L610/L120용)

■ 컨버터 펜츠

와이드 컨버터 WC-E67 [0.67배]
(P5100/P5000용)

와이드 컨버터 WC-E75A [0.75배]
(P7100/P7000용)

와이드 컨버터 WC-E76 [0.76배]
(P6000용)

텔레 컨버터 TC-E3ED [3배]
(P5100/P5000용)

■ 어댑터 링

어댑터 링 UR-E20 (P5100/P5000용)
어댑터 링 UR-E21 (P6000용)
어댑터 링 UR-E22 (P7100/P7000용)
필터 어댑터 UR-E23 (AW100s용)
필터 어댑터 UR-E25 (AW110s용)

■ 렌즈 후드

렌즈 후드 HN-CP17 (P7700용, 58mm 나사 포함식 필터를 장치할 수 있습니다)
어댑터 링 UR-E24/렌즈 후드 HN-CP18 세트 (A용)

■ 외장 파인더

외장 파인더 NH-VF28 [28mm 상당] (P7100/P7000/P6000용)
광학 파인더 DF-CP1 [28mm 상당] (A용)

■ 리모트 컨트롤러

리모컨 ML-L3 (A/P7700/P7100/P7000/P6000/E8800/E8400 대응)
리모컨 ML-L5 (S1200pj/S1100pj용)
리모트 코드 MC-DC2 (A/P7700용)

■ 캡

렌즈 캡 LC-CP20 (L110/L100용)
렌즈 캡 LC-CP21 (P100용)
렌즈 캡 LC-CP22 (L120용)
렌즈 캡 LC-CP23 (P500용)
렌즈 캡 LC-CP24 (P520/P510용)
렌즈 캡 LC-CP25 (L810용)
렌즈 캡 LC-CP26 (P7700용)
렌즈 캡 LC-CP28 (L820용)
렌즈 캡 LC-CP29 (P600용) **2월 27일 발매 예정**
리어 캡 LC-ER7 [WC-E76 부속] (WC-E76용)
리어 캡 LC-ER8 [WC-E75A 부속] (WC-E75A용)

■ 터치 펜

터치 펜 TP-1 (S6400/S4300/S4000/S1100pj/S230/S60용)

■ 스마트 커넥터

스마트 커넥터 WU-1a (A/P520/P330용)

■ GPS 유닛

GPS 유닛 GP-1A (A/P7700용)



● 권장 SD 메모리 카드 | Eye-Fi 대응 | 소프트웨어 실행 환경

권장 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드

다음 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드의 동작을 확인하고 있습니다.

- 동영상 촬영에는 SD 스피드 클래스가 Class 6 이상인 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드를 권장합니다. 전송 속도가 느린 카드일 경우 동영상 촬영이 도중에 종료될 수 있습니다.

	S6600／S3600／P600／P340		
	SD 메모리 카드	SDHC 메모리 카드 ^{*2}	SDXC 메모리 카드 ^{*3}
SanDisk	2GB ^{*1}	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	64GB, 128GB
TOSHIBA	－	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	64GB
Panasonic	2GB ^{*1}	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	48GB
Lexar	－	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	64GB, 128GB

	S9500／A		
	SD 메모리 카드	SDHC 메모리 카드 ^{*2}	SDXC 메모리 카드 ^{*3}
SanDisk	2GB ^{*1}	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	64GB, 128GB
TOSHIBA	2GB ^{*1}	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	64GB
Panasonic	2GB ^{*1}	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	64GB
Lexar	－	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	64GB, 128GB

- *1: 판매 중인 카드 리더기 등을 사용할 경우 사용 기기가 2GB의 SD 메모리 카드를 지원하여야 합니다.
- *2: SDHC 규격을 지원하고 있습니다. 판매 중인 카드 리더기 등을 사용할 경우 사용 기기가 SDHC 규격을 지원하여야 합니다.
- *3: SDXC 규격을 지원하고 있습니다. 판매 중인 카드 리더기 등을 사용할 경우 사용 기기가 SDXC 규격을 지원하여야 합니다.

- 상기 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드의 기능, 동작에 관한 상세한 사항, 동작 보증 등에 대하여서는 각 카드 업체로 문의하여 주십시오. 그 외 업체의 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드는 당사에서 동작을 보증하고 있지 않습니다.

- 각 SD/SDHC/SDXC 메모리 카드의 판매 상황에 관하여서는 각 카드 업체 또는, 판매점으로 문의하여 주십시오.

Eye-Fi 대응 촬영 화상을 카메라에서 PC로 무선 전송

Eye-Fi 카드는 SD 메모리 카드형 무선 LAN 대응 메모리 카드입니다.

촬영 화상(JPEG)를 카메라에서 무선으로 전송할 수 있습니다.

인터넷에 접속하여 「NIKON IMAGE SPACE」등의 온라인 사진 서비스나 PC로 화상의 자동 전송도 가능합니다.

- 대응 카메라에는 Eye-Fi 카드의 통신 기능을 ON/OFF하는 기능이 있습니다만, Eye-Fi카드 전체의 기능을 보증하는 것은 아닙니다. Eye-Fi 카드에 관한 문제점이나 질문은 카드 제조업체로 문의하여 주시기 바랍니다. Eye-Fi 카드의 통신 기능의 사용은 구입한 나라에서만 사용이 인정됩니다. 사용하는 나라의 법률에 따라주시기 바랍니다. 각 카메라에 대응하는 Eye-Fi카드에 관해서는 Eye-Fi 홈페이지에서 확인하여 주시기 바랍니다.

소프트웨어 실행 환경

■ViewNX 2 (Ver.2.9)

촬영한 데이터를 간단히 분류, 정리, 표시할 수 있는 화상 열람 소프트웨어 입니다.

화상의 인쇄는 물론 정지 화상이나 동영상 편집도 간단히 즐길 수 있습니다.

ViewNX 2 실행 환경

OS	Windows : Windows 8.1, Windows 8.1 Pro/Enterprise, Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ulimate (SP1), Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ulimate (SP2), Windows XP Home Edition/Professional(SP3)※모두 한국어 버전만 대응, Windows 8.1, Windows 7 및 Windows Vista 는 32/64 bit 버전 에 대응. 단, 64bit 버전에서는 ViewNX 2 본체와 Picture Control Utility 만 64bit native 대응. Macintosh : OS X (Version 10.7.5, 10.8.5, 10.9)
CPU	Windows : 【정지 화상, 동영상 (Motion-JPEG 압축 방식)】Intel Celeron/Pentium4/Core 시리즈 1.6GHz 이상, 【동영상 (H.264 압축 방식)】재생시 : Intel Pentium D3.0 GHz 이상, 편집시 : Intel Core i5 이상, *1280x720 픽셀 이상에서 프레임 레이트 30fps 이상, 또는 1920x1080 픽셀 이상에서 동영상 재생 경우: Intel Core i5 이상을 권장. Macintosh : 【정지 화상, 동영상 (Motion-JPEG 압축 방식)】Intel Core 시리즈 /Xeon 시리즈 1 GHz 이상
RAM(메모리)	Windows : 32bit 버전 Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista : 1GB이상(2GB 이상 권장), 64bit 버전 Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista : 2 GB 이상(4GB 이상 권장), Windows XP: 512MB이상(2GB이상 권장) Macintosh : 2GB이상(4GB이상 권장)
하드디스크 용량	어플리케이션 기동시 OS 기동 디스크에 1GB 이상의 여유 공간이 필요(3GB 이상 권장)
모니터 해상도	Windows : 1024×768픽셀(XGA) 이상(1280×1024픽셀 이상 권장), 24비트 컬러 이상 Macintosh : 1024×768픽셀(XGA) 이상(1280×1024픽셀 이상 권장), 1670만 색 이상

- ViewNX 2는 Nikon Transfer 2를 포함한 종합 소프트웨어입니다. ViewNX 2 CD 또는 ViewNX 2 Installer CD-ROM 이 부속되어 있습니다. 또한, 부속 소프트웨어가 최신 버전이 아닐 경우가 있습니다. 사용 전에 최신 버전의 업데이트를 권장합니다.

당사 홈페이지 <http://www.nikon-image.co.kr>에서 최신 버전의 ViewNX 2를 무료로 다운로드 받으실 수 있습니다.

주 : 소프트웨어(대응 소프트와 버전)의 최신 정보 및 소프트웨어에 관한 상세한 사항 등에 대하여서는 니콘 이미징코리아 홈페이지) <http://www.nikon-image.co.kr>을 참조하여 주시기 바랍니다.



사양

	COOLPIX P340	COOLPIX P600
유효화소수	1219만 화소	1605만 화소
촬영 소자	1/1.7형 원색 CMOS, 총 화소수1276만 화소	1/2.3형 원색 CMOS, 총 화소수1676만 화소
렌즈	광학 5배 Zoom, NIKKOR렌즈	광학 60배 Zoom, NIKKOR렌즈
	초점 거리	5.1~25.5mm (35mm 카메라 환산24~120mm 상당의 촬영 화각)
	개방 F값	1/1.8~5.6
	렌즈 구성	6군 7매
고해상 디지털 Zoom	최대 2배 (35mm 카메라 환산 약 240mm 상당의 촬영 화각)※1	최대 2배 (35mm 카메라 환산 약 2880mm 상당의 촬영 화각)※2
전자 Zoom 배율	최대 4배 (35mm 카메라 환산 약 480mm 상당의 촬영 화각)	최대 4배 (35mm 카메라 환산 약 5760mm 상당의 촬영 화각)
손떨림 보정기능	렌즈 시프트 방식(정지화상, 동영상)	렌즈 시프트 방식(정지화상, 동영상)
	보정 효과※3	3.5단(정지 화상)
떨림 방지 기능	모션 감지(정지화상)	모션 감지(정지화상)
오로 포커스	콘트라스트 검출 방식	콘트라스트 검출 방식
	촬영 거리 범위	• 렌즈 끝 중앙에서 약 30cm~∞ (광각측), 약 50cm~∞ (망원측) • 근접 촬영 AF 시는 렌즈 끝 중앙에서 약 2cm (광각측)~∞
	AF 영역	피사체 검출 AF, 얼굴 인식, 수동 (스마트), 수동 (표준), 수동 (와이드), 피사체 추적
	얼굴 인식 AF	최대12명 (얼굴 인식수)
파인더	-	전자 뷰 파인더, 0.2형 액정, 약 20만 화소 상당, 시도 조절 기능 (-4~+4m ⁻¹)
화상 모니터	광시야각 7.62cm(3형) TFT 액정, 반사 방지 코팅 포함, 약 92만 화소 (RGBW), 휘도 조절 기능 포함	광시야각 7.62cm(3형) TFT 액정, 반사 방지 코팅 포함, 약 92만 화소 (RGBW), 휘도 조절 기능 포함, 멀티 앵글 방식
기록 형식	기록 매체	내장 메모리 (약 56MB), SD/SDHC/SDXC 메모리 카드※4 (별 매)
	파일 형식	정지화상: JPEG, RAW (NRW) (니콘 독자 포맷) 음성 메모: WAV 동영상: MOV (영상: H.264/MPEG-4 AVC, 음성: LPCM 스테레오)
기록 화소수 (화상 사이즈/ 화상 모드)		•16M [4608×3456] (초기 설정) •8M [3264×2448] •4M [2272×1704] •2M [1600×1200] •VGA [640×480] •16:9 9M [3968×2232] •16:9 2M [1920×1080] •3:2 [3984×2656] •1:1 [3000×3000] 화질을 FINE (약 1/4압축)또는NORMAL (약 1/8압축)으로 설정할 수 있습니다.
		•16M [4608×3456] (초기 설정) •8M [3264×2448] •4M [2272×1704] •2M [1600×1200] •VGA [640×480] •16:9 12M [4608×2592] •16:9 2M [1920×1080] •3:2 [4608×3072] •1:1 [3456×3456] 화질을 FINE (약 1/4압축)또는NORMAL (약 1/8압축)으로 설정할 수 있습니다.
촬영 모드	자동촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/불꽃놀이/흑백 복사/역광/간단 파노라마/애완동물), 자동 장면 설정 모드, 특수 효과 모드, P, S, A, M, 사용자 설정 모드	자동촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/불꽃놀이/흑백 복사/역광/간단 파노라마/애완동물/달/조류관찰), 자동 장면 설정 모드, 특수 효과 모드, P, S, A, M, 사용자 설정 모드
연사 기능	단사, 연사H [약 10fps에서 약 10프레임 (12M: NORMAL 시)], 연사L [약 1fps에서 약 200프레임 (12M: NORMAL 시)], 미리 찍기 모드, 고속 연사 120fps (약 120fps 60프레임 연속 촬영), 고속 연사 60fps (약 60fps 60프레임 연속 촬영), BSS (베스트 샷 셀렉트), 멀티 연사 (16프레임 연속 촬영), 인터벌 촬영	단사, 연사H [약 7fps에서 약 7프레임 (16M: NORMAL 시)], 연사L [약 1fps에서 약 200프레임 (16M: NORMAL 시)], 미리 찍기 모드, 고속 연사 120fps (약 120fps에서 60프레임 연속 촬영), 고속 연사 60fps (약 60fps에서 60프레임 연속 촬영), BSS (베스트 샷 셀렉트), 멀티 연사 (16프레임 연속 촬영), 인터벌 촬영
동영상※5	1080/30p (초기 설정) : 1920×1080(29.97fps) , 1080/60i : 1920×1080(59.94fields/s[센서 출력은 약 60fps]), 720/30p : 1280×720(29.97fps), iFrame 720/30p : 1280×720(29.97fps), 480/30p : 640×480(29.97fps), HS 480/4배 : 640×480, HS 720/2배 : 1280×720, HS 1080/0.5배 : 1920×1080, 손떨림 보정가능	1080/30p (초기 설정) : 1920×1080(29.97fps), 1080/60i : 1920×1080(59.94fields/s[센서 출력은 약 60fps]), 720/30p : 1280×720(29.97fps), iFrame 720/30p : 1280×720(29.97fps), 480/30p : 640×480(29.97fps), HS 480/4배 : 640×480, HS 720/2배 : 1280×720, HS 1080/0.5배 : 1920×1080, 손떨림 보정가능
ISO 감도 (표준 출력 감도) ※6	ISO 80~3200, ISO 6400 및 Hi 1 (ISO 12800상당) (P, S, A, M모드시 설정 가능), Hi 2 (ISO 25600상당) (특수 효과의 [고감도 흑백] 시)	ISO 100~1600, ISO 3200 및 ISO 6400 (P, S, A, M모드시 설정 가능), Hi 1 (ISO 12800상당) (특수 효과의 [고감도 흑백] 시)
	노출 측량 모드	멀티 패턴 측광, 중앙부 중점 측광, 스맛 측광
노출 제어	노출 제어	자동 프로그램 (프로그램 시프트 가능), 셔터 우선, 조리개 우선, 수동 노출, AE 브래케팅 가능, 노출 보정 (±2단계 범위에서 1/3단계마다) 가능
	노출 보정 (±2단계 범위에서 1/3단계마다) 가능	노출 보정 (±2단계 범위에서 1/3단계마다) 가능
셔터 방식	기계식 셔터와 CMOS 전자 셔터 병용	기계식 셔터와 CMOS 전자 셔터 병용
	셔터 스피드	1/2000~1초, 1/2000~60초 (M모드 ISO 80~400시), 1/4000초 (고속 연사일 때의 최고 속도)
조리개	전자 구동에 의한 7매 조리개	전자 구동에 의한 6 매 조리개
	플래시	조광 범위 (ISO 감도 자동 설정 시) 약 0.5~6.5m (광각측) 약 0.5~2.5m (망원측) 조광 방식
인터페이스	모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광	모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광
	Hi-Speed USB상당	Hi-Speed USB상당
다이렉트 프린트	PictBridge 대응	PictBridge 대응
비디오 출력	-	-
HDMI 출력	자동, 480p, 720p, 1080i에서 선택 가능	자동, 480p, 720p, 1080i에서 선택 가능
입출력 단자	Micro-USB단자, HDMI 마이크로 단자 (Type D) (HDMI 출력)	Micro-USB단자, HDMI 마이크로 단자 (Type D) (HDMI출력)
전원	• Li-ion 충전식 배터리 EN-EL12 (리튬 이온 충전지) • AC 어댑터 EH-62F (별매)	• Li-ion 충전식 배터리 EN-EL23 (리튬 이온 충전지) • AC 어댑터 EH-67A (별매)
충전 시간	약 1시간50분 (부속품인 본체 충전 AC 어댑터 EH-71P사용 시, 전량이 없는 상태에서의 충전 시간)	약 3시간 (부속품인 본체 충전 AC 어댑터 EH-71P사용 시, 전량이 없는 상태에서의 충전 시간)
크기 (폭×높이×깊이)※7	약 103.0×58.3×32.0mm (тол출부 제외)	약 125.0×85.0×106.5mm (тол출부 제외)
무게※7	약 194g (배터리, SD 메모리 카드 포함)	약 565g (배터리, SD 메모리 카드 포함)
동작 환경	0℃~40℃, 습도 85%이하 (결로현상 없을 것)	0℃~40℃, 습도 85%이하 (결로현상 없을 것)
Wi-Fi (무선 LAN)	IEEE 802.11b/g※8	IEEE 802.11b/g※8
기록 가능 프레임수※9	약 2200프레임 (12M: NORMAL 시) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)	약 1600프레임 (16M: NORMAL 시) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)
기록 가능 동영상 시간※10	약 50분 (1080/30p) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)	약 50분 (1080/30p) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)
전자 수명 ※11	정지화상 촬영 시	약 220프레임 (EN-EL12사용 시)
	동영상 촬영 시	약 50분 (EN-EL12사용 시)
정지화상 촬영 시		약 330프레임 (EN-EL23사용 시)
		약 1시간 20분 (EN-EL23사용 시)

● 사양의 데이터는 특별한 기재가 있는 경우를 제외하고 CIPA(카메라 영상기기 공업회) 규격에 의한 온도 조건 23℃ (±3℃)에서 완전 충전 배터리 사용 시의 것입니다.

※1: 이미지 사이즈가 최대 (12M)의 경우입니다. 이미지 사이즈에 따라 배율이 다릅니다(최대 4배).
※2: 이미지 사이즈가 최대 (16M)의 경우입니다. 이미지 사이즈에 따라 배율이 다릅니다(최대 4배).
※3: CIPA 규격기준, P340은 최망원측에서 측정, P600은 약 350mm(35mm판 환산)에서 측정.
※4: Multi Media Card (MMC)는 지원하지 않습니다.
※5: [프레임 속도 설정]이 [25fps (25p/50i)]일 때는 프레임 속도가 25fps 또는 50 fields/s([1080/50i]일 때, 센서 출력은 약50fps)이 됩니다.
※6: 촬영 상황이나 설정에 따라 제한됩니다.
※7: CIPA (카메라 영상기기 공업 회) 가이드라인 DCG-002-2012에 준거하고 있습니다.
※8: 【준거 규격】 IEEE 802.11b/g (무선 LAN 표준 프로토콜) ARiB STD-T66 (소전력 데이터통신 시스템 규격) 【전송 방식】 IEEE 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK IEEE 802.11g: OFDM 【통신 거리】 약 10m 【사용 주파수 범위 (중심 주파수)】 2412~2462 MHz (1~11 채널) 【보안】 OPEN/WPA2 【액세스 방식】 CSMA/CA

※9：SD 메모리 카드의 종류나 도안에 따라 기록 가능 프레임수가 다른 경우가 있습니다.
※10: SD 메모리 카드의 종류에 따라 기록 가능 시간이 다른 경우가 있습니다. 1회의 촬영으로 기록 가능한 시간은 SD 메모리 카드의 잔량이 많을 때도 파일 사이즈 4GB까지, 또는 최장 29분까지입니다.
※11：초기 설정시, 전자 수명 측정 방법을 정한 CIPA(카메라 영상기기 공업회) 규격에 의한 것입니다. 사용 상황에 따라 전자 수명은 크게 다른 경우가 있습니다.

사양

	COOLPIX S3600	COOLPIX A
유효화소수	2005만 화소	1616만 화소
촬영 소자	1/2.3형 원색 CCD, 총 화소수2048만 화소	23.6×15.6mm 사이즈 CMOS 센서, 니콘 DX 포맷 총 화소 수 1693만 화소
렌즈	광학 8배 Zoom, NIKKOR렌즈	NIKKOR렌즈
	초점 거리	4.5~36.0mm (35mm 카메라 환산25~200mm 상당의 촬영 화각)
	개방 F값	1/3.7~6.6
	렌즈 구성	7군 8매
고해상 디지털 Zoom	최대 2배 (35mm 카메라 환산 약 400mm 상당의 촬영 화각)	-
전자 Zoom 배율	최대 4배 (35mm 카메라 환산 약 800mm 상당의 촬영 화각)	-
손떨림 보정기능	렌즈 시프트 방식(정지화상), 렌즈 시프트 방식과 전자식 병용 (동영상)	-
	보정 효과※1	3.0단(정지 화상)
떨림 방지 기능	모션 감지(정지화상)	-
오로 포커스	콘트라스트 검출 방식	콘트라스트 검출 방식
	촬영 거리 범위	• 렌즈 끝 중앙에서 약 50cm~∞ (광각측), 약 1.5m~∞ (망원측) • 근접 촬영 모드 시는 렌즈 끝 중앙에서 약 2cm~∞ (광각측)
	AF 영역	얼굴 인식, 중앙, 수동 (99Point), 피사체 추적, 피사체 검출 AF
	얼굴 인식 AF	최대 12명 (얼굴 인식수)
파인더	-	-
화상 모니터	6.86cm(2.7형) TFT 액정, 반사 방지 코팅 포함, 약 23만 화소, 휘도 조절 기능 포함	광시야각 7.62cm(3형) TFT 액정, 반사 방지 코팅 포함, 약 92만 화소, 휘도 조절 기능 포함
기록 형식	기록 매체	내장 메모리 (약 25MB), SD/SDHC/SDXC 메모리 카드※2 (별매)
	파일 형식	정지화상: JPEG, RAW (NEF, 니콘 독자 포맷) 음성 메모: WAV 동영상: AVI (Motion-JPEG 준거)
기록 화소수 (화상 사이즈/ 화상 모드)		•20M (고화질) [5152×3864★] •20M [5152×3864] (초기 설정) •10M [3648×2736] •4M [2272×1704] •2M [1600×1200] •VGA [640×480] •16:9(14M) [5120×2880] •1:1 [3864×3864]
		• 사이즈 L [4928×3264] (초기 설정) • 사이즈 M [3696×2448] • 사이즈 S [2464×1632] 화질을 FINE (약 1/4 압축), NORMAL (약 1/8 압축) 또는 BASIC (약 1/16압축) 으로 설정할 수 있습니다.
촬영 모드	자동촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/불꽃놀이/흑백 복사/역광/간단 파노라마/애완동물), 자동 장면 설정 모드, 특수 효과 모드, 스마트 인물 모드	자동촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/어린이 스냅/스포츠/클로즈업/야경 인물/야경/파티/해변・설경/석양/황혼/애완동물/꽃물/꽃밭/단풍/요리/실루엣/하이키/로우키), P, S, A, M, 사용자 설정 모드
연사 기능	단사, 연사 [약 1.1fps에서 최대6프레임 (20M)], BSS (베스트 샷 셀렉트), 멀티 연사 (16프레임 연속 촬영)	1프레임 촬영, 연속 촬영 [약 4fps에서 약 26프레임 (사이즈L: NORMAL 시) , 약 9프레임 (사이즈L: RAW+FINE 시)]
동영상※3	720/30p (SD 카드 사용 시 초기 설정) : 1280×720(29.97fps), 480/30p (내장 메모리 사용 시 초기 설정) : 640×480(29.97fps), 240/30p : 320×240(29.97fps), 손떨림 보정, 바람 소리 보정 가능	•1920×1080 : 30p (29.97fps)/25p (25fps)/24p (23.976fps) •1280×720 : 30p (29.97fps)/25p (25fps)/24p (23.976fps) 화질을 고화질 또는 표준으로 설정할 수 있습니다.
ISO 감도 (권장 노광 지수 [S3600]/ 표준 출력 감도 [A]) ※4	ISO 80~1600, ISO 3200※5 (자동촬영 모드 시에 설정 가능)	ISO 100~3200, ISO 6400, Hi 0.3 (ISO 8000상당), Hi 0.7 (ISO 10000상당), Hi 1 (ISO 12800상당), Hi 2 (ISO 25600상당)
	측량 모드	멀티 패턴 측광, 중앙부 중점 측광 (전자 Zoom이 2배 미만일 때), 스맛 측광 (전자 Zoom이 2배 이상일 때)
노출 제어	노출 제어	자동 프로그램, 노출 보정(±2단계 범위에서 1/3단계마다)가능
	노출 보정(±2단계 범위에서 1/3단계마다)가능	노출 보정 (정지화상±5단계, 동영상은 ±2단계 범위에서 1/3단계마다) 가능
셔터 방식	기계식 셔터와 CCD 전자 셔터 병용	기계식 셔터와 CMOS 전자 셔터 병용
	셔터 스피드	1/1500~1초, 4초 (장면 모드의 [불꽃놀이])
조리개	전자 구동에 의한 ND 필터 (－3AV) 선택 방식	전자 구동에 의한 7매 조리개
	플래시※6	조광 범위 (ISO 감도 자동 설정 시) 약 0.5~3.5m (광각측) 약 1.5~2.0m (망원측) 조광 방식
인터페이스	모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광	모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광, 메뉴얼 발광 가능
	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
다이렉트 프린트	PictBridge 대응	PictBridge 대응
비디오 출력	NTSC, PAL에서 선택 가능	-
HDMI 출력	-	-
입출력 단자	오디오 비디오 (AV) 출력/디지털 단자 (USB)	자동, 480p, 576p, 720p, 1080i에서 선택 가능
전원	• Li-ion 충전식 배터리 EN-EL19 (리튬 이온 충전지) • AC 어댑터 EH-62G (별매)	디지털 단자 (USB), HDMI 미니 단자 (Type C) (HDMI 출력), 액세서리 터미널 • Li-ion 충전식 배터리 EN-EL20 (리튬 이온 충전지) • AC 어댑터 EH-5b (파워 커넥터 EP-5C를 조합하여 사용) (모두 별매)
충전 시간	약 2시간50분 (부속품인 본체 충전 AC 어댑터 EH-70P사용 시, 전량이 없는 상태에서의 충전 시간)	-
크기 (폭×높이×깊이)※7	약 97.1×57.9×19.9mm (тол출부 제외)	약 111.0×64.3×40.3mm (тол출부 제외)
무게※7	약 125g (배터리, SD 메모리 카드 포함)	약 299g (배터리, SD 메모리 카드 포함)
동작 환경	0℃~40℃, 습도 85%이하 (결로현상 없을 것)	0℃~40℃, 습도 85%이하 (결로현상 없을 것)
Wi-Fi (무선 LAN)	-	-
기록 가능 프레임수※8	약 1400프레임 (20M) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)	약 810프레임 (사이즈L: NORMAL 시) (4GB SD 메모리 카드 사용 시)
기록 가능 동영상 시간※9	약 30분 (720/30p) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)	약 20분 (1920×1080 : 30p [고화질]) (4GB SD 메모리 카드 사용 시)
전자 수명 ※10	정지화상 촬영 시	약 230프레임 (EN-EL19사용 시)
	동영상 촬영 시	약 45분 (720/30p, EN-EL19사용 시)
정지화상 촬영 시		약 230프레임 (EN-EL20사용 시)
		약 1시간 10분 (EN-EL20사용 시)

● 사양의 데이터는 특별한 기재가 있는 경우를 제외하고 CIPA(카메라 영상기기 공업회) 규격에 의한 온도 조건 23℃ (±3℃)에서 완전 충전 배터리 사용 시의 것입니다.

※1：CIPA 규격기준, 최망원측에서 측정.
※2: Multi Media Card (MMC)는 지원하지 않습니다.
※3: S3600의 경우, [비디오 출력]의 설정 이 [PAL]일 때는 프레임 속도가 25fps가 됩니다.
※4: 촬영 상황이나 설정에 따라 제한됩니다.
※5: ISO 감도 설정을 「3200」으로 촬영 할 때 선택할 수있는 이미지 모드는 「4M_L」, 「2M_L」, 「VGA_L」로 제한됩니다.
※6: A는 액세서리 수에 별매의 스피드 라이트(SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-400, SB-300)를 장착시, i-TTL 조광이 가능합니다. (1등 발광면에서는 내장 플래시는 동시에 발광하지 않습니다).
※7: CIPA (카메라 영상기기 공업 회) 가이드라인 DCG-002-2012에 준거하고 있습니다.
※8: SD 메모리 카드의 종류나 도안에 따라 기록 가능 프레임수가 다른 경우가 있습니다.
※9: SD 메모리 카드의 종류에 따라 기록 가능 시간이 다른 경우가 있습니다. S3600의 경우, 1회의 촬영으로 기록 가능한 시간은 SD메모리 카드의 잔량이 많을 때에도 파일 사이즈 2GB까지 또는 최대 29분까지입니다. A의 경우, 1회의 촬영으로 기록 가능한 시간은 SD 메모리 카드의 잔량이 많을 때도 최대 20분 또는 최장 29분 59초까지입니다.
※10: 초기 설정시, 전자 수명 측정 방법을 정한 CIPA(카메라 영상기기 공업회) 규격에 의한 것입니다. 사용 상황에 따라 전자 수명은 크게 다른 경우가 있습니다.

사양

	COOLPIX S6600	COOLPIX S9500
		
유효화소수	1602만 화소	1811만 화소
촬영 소자	1/2.3형 원색 CMOS, 총 화소수1679만 화소	1/2.3형 원색 CMOS, 총 화소수 1891만 화소
렌즈	광학 12배 Zoom, NIKKOR렌즈	광학 22배 Zoom, NIKKOR렌즈
	초점 거리	4.5~54.0mm (35mm 카메라 환산25~300mm 상당의 촬영 화각)
	개방 F값	f/3.3~6.3
	렌즈 구성	7군 9매 (ED렌즈1매)
고해상 디지털 Zoom	-	최대2배 (35mm 카메라 환산 약 1100mm 상당의 촬영 화각)
전자 Zoom 배율	최대 4배 (35mm 카메라 환산 약 1200mm 상당의 촬영 화각)	최대4배 (35mm 카메라 환산 약 2200mm 상당의 촬영 화각)
손떨림 보정기능	렌즈 시프트 방식 (정지화상, 동영상)	렌즈 시프트 방식과 전자식 병용 (정지화상), 렌즈 시프트 방식 (동영상)
	보정 효과※1	3.0단 (정지 화상)
떨림 방지 기능	모션 감지 (정지화상)	모션 감지 (정지화상)
오토 포커스	콘트라스트 검출 방식	콘트라스트 검출 방식
촬영 거리 범위	• 렌즈 끝 중앙에서 약 50cm~∞ (광각측), 약 1.5m~∞ (망원측) • 근접 촬영 모드 시는 렌즈 끝 중앙에서 약 2cm~∞ (광각측)	• 렌즈 끝 중앙에서 약 50cm~∞ (광각측), 약 1.5m~∞ (망원측) • 근접 촬영 모드 시는 렌즈 끝 중앙에서 약 1cm (광각측)~∞
	AF 영역	얼굴 인식, 수동 (99Point), 중앙, 피사체 추적, 피사체 검출 AF
	얼굴 인식 AF	최대 12명 (얼굴 인식수)
파인더	-	-
화상 모니터	6.86cm(2.7형) TFT 액정, 반사 방지 코팅 포함, 약 46만 화소, 휘도 조절 기능 포함	광시야각 7.62cm(3형) 유기 EL 모니터, 반사 방지 코팅 포함, 약 61.4만 화소, 휘도 조절 기능 포함
기록 형식	기록 매체	내장 메모리 (약 23MB), SD/SDHC/SDXC 메모리 카드※2 (별매)
	파일 형식	정지화상：JPEG 음성 메모：WAV 동영상：MOV (영상：H.264/MPEG-4 AVC, 음성：LPCM 스테레오)
기록 화소수 (화상 사이즈/화상 모드)	•16M (고화질) [4608×3456★] •8M [3264×2448] •2M [1600×1200] •16:9 [4608×2592]	•18M [4896×3672★] •8M [3264×2448] •2M [1600×1200] •16:9 13M [4864×2736]
촬영 모드	자동촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/꽃놀이/흑백 복사/역광/간단 파노라마/애완동물), 자동 장면 설정 모드, 특수 효과 모드, 스마트 인물 모드	자동촬영 모드, 장면 모드 (인물/풍경/스포츠/야경 인물/파티/해변/설경/석양/황혼/야경/클로즈업/요리/박물관/꽃놀이/흑백 복사/역광/간단 파노라마/애완동물/3D 촬영), 자동 장면 설정 모드, 스마트 인물 모드, 특수 효과 모드
연사 기능	단사, 연사H [약 10fps에서 약 7프레임 (16M)], 연사L [약 2fps에서 약 6프레임 (16M)], 미리 찍기 모드, 고속 연사 120fps (약 120fps초 이상에서 50프레임 연속 촬영), 고속 연사 60fps (약 60fps초 이상에서 25프레임 연속 촬영), BSS (베스트 샷 셀렉터), 멀티 연사 (16프레임 연속 촬영)	단사, 연사H [약 7.5fps에서 최대 5프레임 (18M)], 연사L [약 1.9fps에서 약 31프레임 (18M)], 미리 찍기 모드, 고속 연사 120fps (약 1/120초 이상에서 50프레임 연속 촬영), 고속 연사 60fps (약 1/60초 이상에서 25프레임 연속 촬영), BSS (베스트 샷 셀렉터), 멀티 연사 (16프레임 연속 촬영)
동영상※3	1080★/30p (초기 설정)：1920×1080(29.97fps), 1080/30p：1920×1080(29.97fps), 1080/60i：1920×1080(59.94fields/s[센서 출력은 약 60fps]), 720/30p：1280×720(29.97fps), iFrame 720/30p：1280×720(29.97fps), 480/30p：640×480(29.97fps), HS 480/4배：640×480, HS 720/2배：1280×720, HS 1080/0.5배：1920×1080, 손떨림 보정, 바람 소리 보정 가능	1080★/30p (초기 설정)：1920×1080(29.97fps), 1080/30p：1920×1080(29.97fps), 720/30p：1280×720(29.97fps), iFrame 540/30p：960×540(29.97fps), 480/30p：640×480(29.97fps), HS 240/8배：320×240, HS 480/4배：640×480, HS 720/2배：1280×720, HS 1080/0.5배：1920×1080, 손떨림 보정, 바람 소리 보정 가능
ISO 감 도 (표준 출력 감도)※4	ISO 125~1600, ISO 3200 및 Hi 1 (ISO 6400상당) (자동촬영 모드 시에 설정 가능)	ISO 125~1600, ISO 3200 (자동촬영 모드 시에 설정 가능)
노출	측광 모드	멀티 패턴 측광, 중앙부 중점 측광 (전자 Zoom이 2배 미만일 때), 스팟 측광 (전자 Zoom이 2배 이상일 때)
	노출 제어	자동 프로그램, 노출 보정(±2단계 범위에서 1/3단계마다)가능
셔터 방식	셔터 스피드	1/2000~1초, 1/4000초 (고속 연사 시의 최고속), 4초 (장면 모드의 [꽃놀이])
조리개	전자 구동에 의한 ND필터 (～2AV) 선택 방식	전자 구동에 의한 ND필터 (～2AV) 선택 방식
플래시	조광 범위 (ISO 감도 자동 설정 시)	약 0.5~3.0m (광각측) 약 1.5~1.8m (망원측)
	조광 방식	모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광
인터페이스	Hi-Speed USB	Hi-Speed USB
다이렉트 프린트	PictBridge 대응	PictBridge 대응
비디오 출력	NTSC, PAL에서 선택 가능	NTSC, PAL에서 선택 가능
HDMI 출력	자동, 480p, 720p, 1080i에서 선택 가능	자동, 480p, 720p, 1080i에서 선택 가능
입출력 단자	오디오 비디오 (AV) 출력/디지털 단자 (USB), HDMI 마이크로 단자 (Type D) (HDMI출력)	오디오 비디오 (AV) 출력/디지털 단자 (USB), HDMI 마이크로 단자 (Type D) (HDMI출력)
전원	• Li-ion 충전식 배터리 EN-EL19 (리튬 이온 충전지) • AC 어댑터 EH-62G (별매)	• Li-ion 충전식 배터리 EN-EL12 (리튬 이온 충전지) • AC 어댑터 EH-62F (별매)
충전 시간	약 3시간 (부속품인 본체 충전 AC 어댑터 EH-70P 사용 시, 전량이 없는 상태에서의 충전 시간)	약 3시간 50분 (부속품인 본체 충전 AC 어댑터 EH-70P 사용 시, 전량이 없는 상태에서의 충전 시간)
크기 (폭×높이×깊이)※5	약 96.9×57.1×27.2mm (тол출부 제외)	약 110.1×60.3×30.7mm (тол출부 제외)
무게※5	약 165g (배터리, SD 메모리 카드 포함)	약 205g (배터리, SD 메모리 카드 포함)
동작 환경	0℃～40℃, 습도 85%이하 (결로현상 없을 것)	0℃～40℃, 습도 85%이하 (결로현상 없을 것)
Wi-Fi (무선 LAN)	IEEE 802.11b/g/n※7	IEEE 802.11b/g/n※6

기록 가능 프레임수※8	약 1700프레임 (16M) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)	약 860프레임 (18M) (4GB SD 메모리 카드 사용 시)
기록 가능 동영상 시간※9	약 50분 (1080★/30p) (8GB SD 메모리 카드 사용 시)	약 30분 (1080★/30p) (4GB SD 메모리 카드 사용 시)
전지 수명※10	정지화상 촬영 시	약 150프레임 (EN-EL19사용 시)
	동영상 촬영 시	약 25분 (EN-EL19사용 시)

● 사양의 데이터는 특별한 기제가 있는 경우를 제외하고 CIPA(카메라 영상기기 공협회) 규격에 의한 온도 조건 23℃ (±3℃)에서 완전 충전 배터리 사용 시의 것입니다.

※1：CIPA 규격기준, 최망원측에서 측정.
※2：Multi Media Card (MMC)는 지원하지 않습니다.
※3：S6600의 경우, [비디오 출력]의 설정이 [PAL]일 때는 프레임 속도가 25fps 또는, 50fields/s([1080/50]일 때, 센서 출력은 약 50fps)가 됩니다.
※4：촬영 상황이나 설정에 따라 제한됩니다.
※5：CIPA (카메라 영상기기 공업 회) 가이드라인 DCG-002-2012에 준거하고 있습니다.
※6：【준거 규격】 IEEE 802.11b/g/n (무선 LAN 표준 프로토콜) ARIB STD-T66 (소선택 데이터통신 시스템 규격) 【전송 방식】 IEEE 802.11b：DBPSK, DQPSK, CCK IEEE 802.11g：OFDM IEEE 802.11n：OFDM 【통신 거리】 약 30m 【사용 주파수 범위 (중심 주파수)】 2412～2462MHz (1～11 채널) 【데이터 전송 속도 (실속치)】 IEEE 802.11b：5Mbps IEEE 802.11g：12Mbps IEEE 802.11n：12Mbps 【보안】 OPEN/WPA2 【액세스 방식】 CSMA/CA

※7：【준거 규격】 IEEE 802.11b/g/n (무선 LAN 표준 프로토콜) 【전송 방식】 IEEE 802.11b：DBPSK, DQPSK, CCK IEEE 802.11g：OFDM IEEE 802.11n：OFDM 【통신 거리】 약 10m 【사용 주파수 범위 (중심 주파수)】 2412～2462MHz (1～11 채널) 【데이터 전송 속도 (실속치)】 IEEE 802.11b：5 Mbps IEEE 802.11g：20Mbps IEEE 802.11n：20Mbps 【보안】 WPA2 【액세스 방식】 인프라스트럭처 모드 ※8：SD 메모리 카드의 종류나 도안에 따라 기록 가능 프레임수가 다른 경우가 있습니다.
※9：SD 메모리 카드의 종류에 따라 기록 가능 시간이 다른 경우가 있습니다. 1회의 촬영으로 기록 가능한 시간은 SD 메모리 카드의 잔량이 많을 때로 파일 사이즈 4GB까지, 또는 최장 29분까지 입니다.
※10：초기 설정시, 전지 수명 측정 방법을 정한 CIPA(카메라 영상기기 공협회) 규격에 의한 것입니다. 사용 상황에 따라 전지 수명은 크게 다른 경우가 있습니다.

사양

		COOLPIX S01		
유효화소수		1014만 화소		
촬영 소자		1/2.9형 원색 CCD, 총 화소수 1034만 화소		
렌즈	광학 3배 Zoom, NIKKOR렌즈			
	초점 거리	4.1~12.3mm (35mm 카메라 환산29~87mm 상당의 촬영 화각)		
	개방 F값	f/3.3~5.9		
	렌즈 구성	5군 6매		
고해상 디지털 Zoom		-		
전자 Zoom 배율		최대 4배(35mm 카메라 환산 약 348mm 상당의 촬영 화각)		
손떨림 보정기능		전자식 (동영상)		
	보정 효과	-		
떨림 방지 기능		모션 감지 (정지화상)		
오토 포커스	콘트라스트 검출 방식			
	촬영 거리 범위	• 렌즈 끝 중앙에서 약 50cm~∞ • 촬영 장면의 클로즈업 시는 렌즈 끝 중앙에서 약 5cm~∞ (광각측), 약 50cm~∞ (망원측)		
	AF 영역	얼굴 인식, 중앙, 수동 (터치 패널로 AF 영역 선택 가능)		
	얼굴 인식 AF	최대 12명 (얼굴 인식수)		
파인더		-		
화상 모니터		6.4cm(2.5형) TFT 액정 모니터 (터치 패널), 약 23만 화소		
기록 형식	기록 매체	• 내장 메모리 (약 7.3GB)		
	파일 형식	정지화상 : JPEG 동영상 : MOV (영상 : H.264/MPEG-4 AVC, 음성 : LPCM 모노넵)		
기록 화소수 (화상 사이즈 / 화상 모드)		• 10M [3648×2736] (초기 설정) • 4M [2272×1704] • 2M [1600×1200]		
촬영 모드		촬영 모드 (인물 / 풍경 / 야경 인물 / 야경 / 클로즈업 / 역광 / 그 외의 촬영 장면), 특수 효과		
연사 기능		-		
동영상※2		HD 720p (초기 설정) : 1280×720(29.97fps), VGA : 640×480(29.97fps), 손떨림 보정가능		
ISO 감도 (표준 출력 감도)※1		ISO 80~1600		
노출	측광 모드	멀티 패턴 측광 (256분할), 중앙부 중점 측광 (전자 Zoom이 2배 미만일 때), 스팟 측광 (전자 Zoom이 2배 이상일 때)		
	노출 제어	자동 프로그램, 노출 보정(±2단계 범위에서 1/3단계마다)가능		
셔터 방식	기계식 셔터와 CCD 전자 셔터 병용			
	셔터 스피드	1/2000~1초		
조리개		전자 구동에 의한 ND필터 (~3AV) 선택 방식		
플래시	조광 범위 (ISO 감도 자동 설정 시)	약 0.5~1.4m (광각측) 약 0.5~0.8m (망원측)		
	조광 방식	모니터 발광에 의한 TTL 자동 조광		
인터페이스		Hi-Speed USB		
다이렉트 프린트		PictBridge 대응		
비디오 출력		NTSC, PAL에서 선택 가능		
HDMI 출력		-		
입출력 단자		오디오 비디오 (AV) 출력 / 디지털 단자 (USB)		
전원		• 리튬 이온 충전지 (내장)		
충전 시간		약 2시간 50분 (부속품인 본체 충전 AC 어댑터 EH-69P 사용 시, 전량이 없는 상태에서의 충전 시간)		
크기 (폭×높이×깊이)※2		약 77.0×51.2×17.2mm (тол출부 제외)		
무게※4		약 96g		
동작 환경		0℃ ~40℃, 습도 85%이하 (결로현상 없을 것)		
Wi-Fi (무선 LAN)		-		
기록 가능 프레임수※3		약 3000프레임 (10M) (내장 메모리)		
기록 가능 동영상 시간※4		약 1시간 40분 (HD 720p) (내장 메모리)		
전지 수명※5	정지화상 촬영 시	약 190프레임		
	동영상 촬영 시	약 1시간 10분		

● 사양의 데이터는 특별한 기제가 있는 경우를 제외하고 CIPA(카메라 영상기기 공협회) 규격에 의한 온도 조건 23℃ (±3℃)에서 완전 충전 배터리 사용 시의 것입니다.

※1：촬영 상황이나 설정에 따라 제한됩니다.
※2：CIPA (카메라 영상기기 공업 회) 가이드라인 DCG-002-2012에 준거하고 있습니다.
※3：도안에 따라 기록 가능 프레임수가 다른 경우가 있습니다.
※4：1회의 촬영으로 기록 가능한 시간은 최장 29분까지입니다.
※5：초기 설정시, 전지 수명 측정 방법을 정한 CIPA(카메라 영상기기 공협회) 규격에 의한 것입니다. 사용 상황에 따라 전지 수명은 크게 다른 경우가 있습니다.

니콘의 화상 저장 · 공유 사이트

NIKON IMAGE SPACE
nikonimagespace.com

카메라나 PC에서 업로드 한 화상을 친구나 가족과 함께 저장·공유할 수 있는 니콘의 화상 공유 사이트. 무료 회원 등록으로 다양한 서비스를 즐길 수 있습니다.

- 사진이나 동영상을 충분히 저장 할 수 있는 대용량의 저장 공간
- 사진의 공유 기능
- Blog 링크를 간단하게 작성
- 베이직 계정(무료) : 20GB
- 풍부한 화상 검색 · 분류 기능
- 음악과 함께 재생하는 슬라이드 쇼
- 앨범 기능



■ 최신 정보 및 소프트웨어 다운로드 등에 관한 사항은 니콘 홈페이지 <http://www.nikon-image.co.kr>에 게재되어 있습니다.

●부속의 본체 충전 AC 어댑터 및 배터리의 충전기를 해외에서 사용할 경우, 필요에 따라 판매중인 변환 플러그 어댑터를 장착하시기 바랍니다. ●본 카탈로그에 기재되어 있는 제품의 역정 모니터 화상 및 표시는 특별한 표기가 있는 경우를 제외하고 모두 합성입니다. ●Microsoft, Windows, Windows Vista 및 Windows 7은 미국 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외 다른 나라의 등록상표 또는, 상표입니다. ●Macintosh, Mac OS, QuickTime은 미국 및 그 외 다른 나라에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. ●PictBridge 로고는 상표입니다. ●SDXC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다. ●HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 HDMI Licensing LLC의 상표 또는, 등록 상표입니다. ©1987-2013 HERE. All rights reserved. ●그 외의 회사명, 제품명은 각 사의 상표, 등록 상표입니다. ●수리시, 일부 기종에서는 당사 판단에 따라 보수 서비스로서 동일 기종 또는 유사 사양 제품의 본체로 교환할 경우가 있습니다. 그 경우, 구기종에서 사용하던 소모품이나 부속품을 사용할 수 없거나 대응 OS가 변경될 수 있습니다.

니콘 디지털 카메라, 렌즈, 스피드 라이트, 소프트웨어 등의 구입 상담, 사용법 및 수리 관련 문의를 접수하고 있습니다.

〈니콘 고객센터〉



080-800-6600

수신자 부담 전화입니다.

운영시간: 9:00~18:00 월요일~토요일(월요일, 공휴일, 연말연시 등에는 휴무)

무료 상담 전화

●FAX 상담은 (02)6050-1861

전국 서비스 지정점 안내

서울
■강남 02-584-6788
■용산 02-706-3511
경기
■수원 031-248-8301
인천
■부평 032-524-9198
강원
■강릉 033-643-9197
대전
■동구 042-673-1064
광주
■동구 062-232-3360
전북
■전주 063-251-7372
대구
■중구 053-422-5700
경남
■창원 055-248-9198
부산
■서면 051-818-0001
울산
■남구 052-261-0428
제주
■제주 064-726-9198

■강북 02-991-9198
■테크노마트 02-3424-4490
■일산 031-901-6480
■남대문 02-752-9198
■신도림 테크노 02-2068-1264
■분당 031-719-5531
■서구 042-226-0409
■서구 062-350-6630
■북구 053-381-1020
■중구 051-256-0370



주의 안전한 사용을 위해 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어 주십시오. 일부 설명서는 CD-ROM만 지원합니다.

○기재된 사양 및 장비는 제조사의 상황에 따라 사전경고 또는 통지 없이 변경될 수 있습니다. February 2014 © 2014 Nikon Corporation

